

Линзы очковые Завод Оптик однофокальные астигматические

ФСЗ 2010/07267

астигматическая, диаметр 56 мм / 60 мм / 65 мм

Завод Оптик ОАО, Беларусь



Характеристики

Тип	астигматическая
Диаметр	56 мм / 60 мм / 65 мм

Дополнительные характеристики

Линзы очковые однофокальные астигматические ОАО Завод Оптик - применяются в офтальмологии для коррекции зрения миопического, гиперметропического и афактического астигматического глаза. Линзы очковые вставляются в очковые оправы.

Диапазон рефракций:

SPH	CYL
0.0	от 0.25 до ± 4.0
от ± 0.25 до ± 6.0	от ± 0.25 до ± 4.0
от 0.0 до ± 6.0	от ± 4.25 до ± 8.0
от ± 6.25 до ± 13.0	от ± 0.25 до ± 8.0

Показатель преломления – 1.525

Число Аббе – 58

Преимущества линз ОАО Завод Оптик:

- высокая устойчивость к образованию царапин;
- защита от ультрафиолетового излучения;
- стабильные оптические свойства.

Срок годности – не ограничен при условии соблюдения правил эксплуатации.