

Машина моечно-дезинфекционная AT-OS AWD655-8 / AWD655-8L-SC

РЗН 2016/4943

для инструментария и посуды, камера 165 л,
550×500×600 мм, непроходная, сушка

AT-OS S.r.l., Италия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	165 л
Размер камеры	550×500×600 мм
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да

Описание

Машина моечно-дезинфекционная AT-OS AWD 655-8 для автоматизированной обработки медицинских изделий. Предназначена для эффективной очистки и термической дезинфекции широкого спектра инструментов: хирургических, стоматологических, офтальмологических, а также принадлежностей для анестезии и интенсивной терапии.

Объем камеры: 165 л (550×500×600 мм)

Дисплей: 3.5" LCD

Модификации

Модель	Дверь	Сушка	Отсек для химии	Бойлер
AWD655-8	стеклянная	есть	-	-
AWD655-8E	стеклянная	-	-	-
AWD655-8X	стальная	есть	-	-
AWD655-8XE	стальная	-	-	-
AWD655-8L	стеклянная	есть	есть	-
AWD655-8L-SC	стеклянная	есть	есть	есть
AWD655-8XL	стальная	есть	есть	-
AWD655-8XEL	стальная	-	есть	-

Основные преимущества и функциональные особенности

- **Высокоэффективная обработка:** термическая дезинфекция при температуре до 95°C обеспечивает высокий уровень безопасности. Два датчика PT1000 осуществляют непрерывный независимый контроль температуры в камере.
- **Профессиональная система сушки:** принудительная сушка горячим фильтрованным воздухом минимизирует риск коррозии. Система оснащена фильтром предварительной очистки и фильтром тонкой очистки HEPA H14.
- **Интеллектуальное управление:** панель с 3.5-дюймовым ЖК-дисплеем отображает анимированные пиктограммы текущих этапов и параметры работы в реальном времени.
- **Гибкость настроек:** в памяти устройства может храниться до 40 программ обработки, что позволяет подобрать оптимальный режим для различных типов инструментов и уровней загрязнения.
- **Точное дозирование:** в базовой комплектации машина оснащена 2 дозирующими насосами для моющих и нейтрализующих средств (возможно расширение до 4 насосов) с электронным контролем объема.
- **Управление данными:** поддержка сохранения отчетов на USB-носитель или передача через порт RS232 (протокол LAN). Опционально доступна беспроводная связь через Bluetooth.

Размеры:

- без отсека для моющих средств: 600×650×845 мм
- с отсеком для моющих средств: 900×650×845 мм