

Машина моечно-дезинфекционная Steelco DGM ES-250P

ФСЗ 2009/04624

для инструментария и посуды, камера 220 л,
585×540×690 мм, непроходная, сушка, размер
710×650×1840 мм

Steelco S.p.A., Италия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	220 л
Размер камеры	585×540×690 мм
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	710×650×1840 мм
Вес	350 кг

Описание

Машина моечно-дезинфекционная Steelco DGM ES-250P - прямоугольная, горизонтально расположенная камера, выполненная из нержавеющей стали AISI 316, изготовленная в соответствии со стандартом ISO 15883-1/2 и директивой 93/42 С ЕЕ. Система сушки фильтрованным воздухом, гарантирующая полную сушку инструментов и принадлежностей. Встроенный предварительный фильтр класса F. Температура мойки и дезинфекции настраивается в широком диапазоне, и контролируется 2 независимыми датчиками. Тройная система фильтрации исключает попадание примесей в систему рециркуляции и продлевает срок службы насосов.

Особенности:

- 40 программ мойки, из которых 20 предустановленных, возможно конфигурирование параметров каждой программы в широком диапазоне; возможность производить операции в ручном режиме. Микропроцессорное управление.
- Сенсорная цветная панель управления с интеллектуальной системой выбора химического средства.
- Вертикальная откидывающаяся вперед дверь со смотровым стеклом класса HST.
- Два дозирующих насоса для моющих средств; под заказ возможна установка до 4 насосов.
- Контроль уровня моющих средств, сигнализация при отсутствии моющего средства.
- Система сушки фильтрованным воздухом, гарантирующая полную сушку инструментов и принадлежностей.