

Машина моечно-дезинфекционная Steelco DGM ES-350

ФСЗ 2009/04624

для инструментария и посуды, камера 350 л,
непроходная, сушка, размер 960×1100×1980 мм

Steelco S.p.A., Италия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	350 л
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	960×1100×1980 мм
Вес	450 кг

Описание

Машина моечно-дезинфекционная Steelco DGM ES-350 - самая вместительная дезинфекционно-моечная машина DGM. Идеально подходит для использования в ЦСО. два высокопроизводительных циркуляционных насоса гарантируют результат мойки и дезинфекции в камере большого объема.

Особенности:

- Динамическая сушка высокой мощности обеспечивает абсолютно сухой инструмент по окончании цикла.
- Прямоугольная, горизонтально расположенная камера, выполненная из нержавеющей стали AISI 316, изготовленная в соответствии со стандартом ISO 15883-1/2 и директивой 93/42 СЕЕ.
- Два водяных насоса для моющей воды.
- Температура мойки и дезинфекции настраивается в широком диапазоне, и контролируется 2 независимыми датчиками.
- Многоуровневая система фильтрации воды исключает попадание примесей в систему рециркуляции и продлевает срок службы насосов.
- Широкий выбор тележек и приспособлений для мойки.