

Машина моечно-дезинфекционная Steelco BP 100

ФСЗ 2010/08591

для суден и мочеприемников, непроходная /
проходная, сушка

Steelco S.p.A., Италия



Характеристики

Назначение	для суден и мочеприемников
Исполнение	непроходная / проходная
Функция сушки	Да

Описание

Компактные моечно-дезинфекционные машины (промывные дезинфекторы) **Steelco BP 100 (BP 100 H / BP 100 HA / BP 100 HE / BP 100 HSE / BP 100 HAE / BP 100 HLA)** предназначены для гигиенической обработки и дезинфекции всех типов многоразовых санитарно-гигиенических изделий, таких как судна, мочесборники и ведра, гарантируя пациентам и сестринскому персоналу гигиеническую безопасность.

Машина имеет три программы мойки и дезинфекции:

- короткая (short) – для подкладных суден и мочесборников с жидким содержимым;
- стандартная (standard) – для подкладных суден или ведер с твердым содержимым;
- интенсивная (intensive) – для бутылей для отсосов и емкостей, если в содержимом содержится кровь;
- высокая эффективность мойки достигается благодаря множеству фиксированных и вращающихся форсунок, которые обеспечивают оптимальное распределение воды по внутренним и внешним поверхностям обрабатываемых изделий. Пар распределяется внутри камеры через моечный контур и форсунки, что обеспечивает в каждом цикле полную дезинфекцию обрабатываемых изделий, камеры и гидравлических контуров.

Двери в промывных дезинфекторах Steelco могут открываться с помощью педали или дополнительно заказываемого бесконтактного инфракрасного датчика.

Главные особенности:

- высокая вместимость и производительность;
- автоматическое открывание двери – гигиеническая безопасность;
- система управления Steelcotronic – самодиагностика;
- единый гидравлический контур – самодезинфекция.

Размеры:

- BP 100 HSER: 450 mm x 500 mm x 1320 mm.

- BP 100 HE (ручное открывание/закрывание дверей), BP 100 HSE (автоматическое открывание/закрывание дверей), BP 100 HAE (автоматическое открывание/закрывание дверей): 545 mm x 475 mm x 1630 mm.
 - BP 100 M (ручное открывание дверей), BP 100 A (автоматическое открывание дверей): 600 mm x 600 mm x 850 mm.

Базовая конфигурация	Опционально
- камера машины из нержавеющей стали AISI 316L - облицовочные панели из нержавеющей стали AISI 304 - насос для средства удаления накипи - панель управления с LED-дисплеем - универсальный держатель для санитарно-гигиенических изделий	- система сушки/охлаждения с вентилятором - инфракрасный датчик открытия двери - насос для моющего средства - встроенная система сушки HEPA фильтр H14 для системы сушки/охлаждения с вентилятором - присоединительное устройство для внешней линии подачи пара

Конфигурация	Вместимость	Тип двери	Модель
BP 100	Одновременная обработка 1 мочесборника, 1 судна с крышкой или до 3 мочесборников	- двери открывающиеся и закрывающиеся вручную - двери открывающиеся и закрывающиеся автоматически - автоматические двери	- свободностоящая - настенная - встраиваемая под столешницу - проходная