

Машина моечно-дезинфекционная Steelco DS 600 / 610 / 610 SL

ФСЗ 2010/08591

для инструментария и посуды, камера 200 / 250 л,
непроходная / проходная, сушка, размер
650×660×1685 мм

Steelco S.p.A., Италия



Характеристики

Назначение	для инструментария и посуды
Объем камеры	200 / 250 л
Исполнение	непроходная / проходная
Функция сушки	Да
Размер	650×660×1685 мм

Описание

Моечно-дезинфекционная машина Steelco DS 600/610/610 SL

Главные особенности:

- двухдверная модель - барьерное (проходное) исполнение для ЦСО;
- максимальная производительность при минимальных габаритах;
- тройная система фильтрации воды – эффективная деконтаминация;
- встроенная система сушки горячим воздухом – сухие инструменты по окончании цикла;
- стеклянная дверь машины – для максимального обзора процесса;
- моечно-дезинфекционная машина Steelco DS 600/610/610 SL представлена как **в проходном** (двухдверном исполнении), так **и кабинетном** (однодверном) исполнении.

В условиях ограниченных площадей моечно-дезинфекционная машина Steelco DS 600/610/610 SL является оптимальным решением для ЦСО и стерилизационных при оперблоках. Наличие проходной модели в совокупности с удобной высотой загрузки и возможностью обработки инструментов на 5 уровнях дополнительно гарантирует обеспечение потребности предстерилизационной обработки инструмента в ЦСО.

При применении различных моечных тележек и аксессуаров в машине может быть выполнена качественная мойка, дезинфекция и сушка широкого диапазона медицинских инструментов и принадлежностей:

- хирургические инструменты;
- микро-инвазивные инструменты (жесткие эндоскопы);
- наркозно-дыхательная аппаратура;
- офтальмологические инструменты;
- стоматологические инструменты;
- операционная обувь;

- детские бутылочки;
- лабораторная посуда и принадлежности.

Базовая конфигурация машины:

- камера машины и разбрызгиватели из нержавеющей стали AISI 316L;
- облицовочные панели из нержавеющей стали AISI 304;
- цветной экран (панель управления);
- дверь из закаленного стекла HST;
- откидная дверь – в открытом виде загрузочная платформа;
- 3 входа для подключения воды (горячая, холодная, деминерализованная);
- 2 насоса для подачи детергентов;
- контроль уровня детергентов, сигнализация при отсутствии моющего средства;
- конденсатор пара;
- встроенная система сушки;
- RS 232 порт.

Опционально:

- 3 или 4 насос для подачи детергентов;
- фильтр HEPA H14;
- охлаждение дренажа;
- подсветка камеры;
- контроль давления;
- датчик проводимости;
- встроенный или внешний принтер;
- бустерный бак для предварительного нагрева деминерализованной воды;
- подставка под машину;
- увеличенная мощность нагрева;
- USB порт.

Конфигурация	Объем камеры	Вместимость	Тип двери	Исполнение	Панель управления
DS 600	200 л	8 поддонов стандарта DIN	Ручная откидывающаяся	Стеклянная дверь	TFT цветной дисплей
DS 610	250 л	10 поддонов стандарта DIN	Ручная откидывающаяся	Стеклянная дверь	TFT цветной дисплей
DS 610 SL	250 л	10 поддонов стандарта DIN	Автоматическая вертикально-скользящая	Стеклянная дверь	TFT цветной дисплей