

Машина моечно-дезинфекционная Steelco LC 20

РЗН 2017/5520

для транспортных тележек, проходная, сушка, размер
900×1850×1500 мм

Steelco S.p.A., Италия



Характеристики

Назначение	для транспортных тележек
Исполнение	проходная
Функция сушки	Да
Размер	900×1850×1500 мм

Описание

Моечно-дезинфекционная машины Steelco LC 20 предназначена для обработки различных габаритных предметов: транспортных тележек, столов, а также при помощи моечных тележек могут быть обработаны стерилизационные контейнеры, операционная обувь и другие ИМН. Машины могут быть выполнены как в проходном, так и в непроходном исполнении. Благодаря горизонтально расположенным вращающимся моечным распорядителям воды выполняется качественная мойка, исключая необработанные зоны. Мощная система сушки осуществляет циркуляцию горячего воздуха внутри моечной камеры, что обеспечивает полное удаление влаги на фазе сушки.

Особенности:

- компактность;
- монтаж машины в прямом - загрузка моечных тележек с пола;
- доступность двух версий - термическая или химическая дезинфекция;
- двери из закаленного стекла - визуализация процесса;
- камеры машины и разбрызгиватели из нержавеющей стали AISI 316L;
- облицовочные панели из нержавеющей стали AISI 304;
- 1 насос для подачи детергентов, опционально 2;
- контроль уровня детергентов, сигнализация при отсутствии моющего средства;
- цветной сенсорный экран 5.6" на стороне загрузки;
- цветной сенсорный экран 4.5" на стороне разгрузки;
- встроенная система сушки;
- RS 232 порт.