

Шовный материал Ethicon Vicryl Plus

ФСЗ 2010/07135

рассасывающийся, среднее время рассасывания,
структура плетеная, полигликолид, полное
рассасывание 56-70 суток, с иглой, кривизна 1/2 (H) /
3/8 (D) / 5/8 (F)

Ethicon Inc., США



Нить

Способность к деструкции	рассасывающийся
Время рассасывания	среднее
Структура нити	плетеная
Материал нити	полигликолид
Состав нити	гликолид - 90%, L-лактид - 10%
Толщина нити	5/0 (1.0) / 4/0 (1.5) / 3/0 (2) / 2/0 (3) / 0 (3.5) / 1 (4) / 2 (5) USP (Eur.Ph)
Потеря 50% прочности	21 суток
Полное рассасывание	56-70 суток
Цвет нити	неокрашенная / фиолетовый

Игла

Тип иглы	колющая / режущая / тупоконечная / обратно-режущая / колюще-режущая
Кривизна иглы	1/2 (H) / 3/8 (D) / 5/8 (F)

Описание

Шовный материал Ethicon Vicryl Plus с антисептическим покрытием с иглой.

VICRYL PLUS - синтетическая хирургическая **плетеная нить** со средним сроком рассасывания, обработанная антисептиком (триклозаном). Применяется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур. Нить имеет антисептическое покрытие IRGACARE (триклозан) для предупреждения контаминации шовного материала патогенными бактериями.

Сроки рассасывания. Благодаря реакции гидролиза у нити VICRYL PLUS толщиной 6/0 USP и более в течении срока имплантации в ране уменьшается показатель прочности на разрыв. Срок полного рассасывания - 56-70 дней.

Покрытие IRGACARE (триклозан). Шовный материал VICRYL PLUS имеет зону ингибирования роста бактерий, которые являются факторами развития инфекции в области хирургического вмешательства.

Триклозан - антисептическое средство широкого спектра действия, подавляющее рост главных возбудителей инфекций области хирургического вмешательства в течении первых нескольких суток после имплантации нити, не является антибиотиком и в данной концентрации (не более 270 мкг/м) не токсичен.

Спектр антибактериальной активности покрытия IRGACARE (триклозан) in vitro: Грамположительные: - Staphylococcus aureus / - Staphylococcus epidermidis / - MRSA / - MRSE.

Типы игл:

- колющая игла 1/2 окружности, длина 13-80 мм;
- колющая игла 3/8 окружности, длина 13-31 мм;
- колющая игла 5/8 окружности, длина 26-36 мм;
- тупоконечная игла 3/8 окружности, длина 65 мм;
- тупоконечная игла 1/2 окружности, длина 40 мм;
- обратно-режущая игла 3/8 окружности, длина 13-30 мм;
- обратно-режущая игла 1/2 окружности, длина 40 мм, 48 мм;
- колюще-режущая игла 1/2 окружности, длина 17-48 мм;
- колюще-режущая игла 3/8 окружности, длина 17 мм;
- режущая игла 3/8 окружности, длина 16-36 мм.

Длина нити: от 45 см до 120 см в зависимости от типа иглы и толщины нити.

Толщина нити: от 2 до 5/0.

Цвет нити: фиолетовая / неокрашенная нить.