

Шовный материал Ethicon Vicryl

ФСЗ 2007/00529

рассасывающийся, среднее время рассасывания, структура плетеная, полигликолид, длина нити 10 см / 45 см / 70 см / 75 см / 90 см / 100 см / 140 см / 250 см, полное рассасывание 56-70 суток, с иглой, кривизна 1/2 (H) / 3/8 (D) / 5/8 (F)

Ethicon Inc., США



Нить

Способность к деструкции	рассасывающийся
Время рассасывания	среднее
Структура нити	плетеная
Материал нити	полигликолид
Состав нити	сополимер гликолида, L-лактида
Толщина нити	10/0 (0.2) / 5/0 (1.0) / 4/0 (1.5) / 3/0 (2) / 2/0 (3) / 0 (3.5) / 1 (4) / 2 (5) USP (Eur.Ph)
Длина нити	10 см / 45 см / 70 см / 75 см / 90 см / 100 см / 140 см / 250 см
Потеря 50% прочности	21 суток
Полное рассасывание	56-70 суток
Цвет нити	неокрашенная / фиолетовый

Игла

Тип иглы	колющая / режущая / тупоконечная / обратно-режущая / колюще-режущая / лигатура
Кривизна иглы	1/2 (H) / 3/8 (D) / 5/8 (F)

Описание

Шовный материал Ethicon Vicryl – синтетический рассасывающийся шовный материал, широко применяющийся для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур, включая офтальмологические операции. Полифиламентная нить обладает хорошими манипуляционными свойствами и надежно фиксирует

узлы.

Материал: сополимер, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида.

Эмпирическая формула сополимера – $(C_2H_4O)_m(C_3H_5O)_n$.

Викрил покрыт смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полиглактин 370) и стеарата кальция. Известно, что сополимер Полиглактин 910, Полиглактин 370 и стеарат кальция не имеют антигенных свойств, являются апиrogenными и вызывают незначительную реакцию тканей при рассасывании.

Викрил окрашен в фиолетовый цвет (номер цветового кода – 60725), выпускается также неокрашенный материал. Викрил может иметь различную толщину и длину, поставляться отдельно (лигатуры) или вместе с иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров (атравматика), а также лигапак.

Код	Описание	Игла	В упаковке
JV522	Викрил 1, 90 см, фиолет.	Кол.-реж. 45 мм, 1/2	36
V219H	Викрил, 3 /0, 70 см, неокраш.	Кол., 22 мм, 1/2	36
V244H	Викрил 0, 90 см, фиолет.	Кол., 26 мм, 1/2	36
V277H	Викрил, 3 /0, 70 см, фиолет.	Кол.-реж., 22 мм, 1/2	36
V318H	Викрил 0, 70 см, фиолет.	Кол., 26 мм, 1/2	36
V324H	Викрил 0, 70 см, фиолет.	Кол., 36 мм, 1/2	36
V326H	Викрил 2/0, 90 см, фиолет.	Кол.масс. 26 мм, 1/2	36
V375H	Викрил 2/0, 70 см, фиолет.	Кол. 36 мм, 5/8	36
V611H	Викрил 1, 140 см, неокраш.	лигатура	36
V7820E	Викрил 3/0, 4×45, фиолет.	Кол. Визи Блэк 22 мм, 1/2	24
V905E	Викрил 2/0, 12×45, фиолет.	лигатура	24
V906E	Викрил 0, 12×45, фиолет.	лигатура	24
V946H	Викрил 0, 90 см, неокраш.	Кол. 36 мм, 1/2	36
V960G	Викрил 10/0, 10 см, фиолет.	CS Ultima 6,5 мм, 3/8	12
W9000	Викрил 0, катушка, 2.5 м, фиолет.	лигатура	12
W9001	Викрил 1, катушка, 2.5 м, фиолет.	лигатура	12
W9020	Викрил 2/0, катушка, 2.5 м, фиолет.	лигатура	12
W9023	Викрил 4/0, 1.5 м, фиолет.	лигатура	12
W9024	Викрил 3/0, 1.5 м, фиолет.	лигатура	12
W9025	Викрил 2/0, 1.5 м, фиолет.	лигатура	12
W9026	Викрил 0, 1.5 м, фиолет.	лигатура	12
W9027	Викрил 1, 1.5 м, фиолет.	лигатура	12
W9028	Викрил 2, 1.5 м, фиолет.	лигатура	12
W9030	Викрил 3/0, катушка, 2.5 м, фиолет.	лигатура	12
W9067	Викрил 4/0, 60 см, фиолет.	Кол. 13 мм, 3/8	12
W9074	Викрил 4/0, 45 см, фиолет.	Кол. 17 мм, 3/8	12
W9105	Викрил 5/0, 75 см, фиолет.	Кол. 17 мм, 1/2	12
W9106	Викрил 4/0, 75 см, фиолет.	Кол. 17 мм, 1/2	12

W9113	Викрил 4/0, 75 см, фиолет.	Кол. 20 мм, 1/2	12
W9114	Викрил 3/0, 75 см, фиолет.	Кол. 20 мм, 1/2	12
W9118	Викрил 3/0, 75 см, фиолет.	СС 20 мм, 1/2	12
W9120	Викрил 3/0, 75 см, фиолет.	Кол. 26 мм, 1/2	12
W9121	Викрил 2/0, 75 см, фиолет.	Кол. 26 мм, 1/2	12
W9122	Викрил 3/0, 70 см, фиолет.	Кол. Визи Блэк 26 мм, 1/2	12
W9130	Викрил 3/0, 75 см, фиолет.	Кол. 31 мм, 1/2	12
W9136	Викрил 2/0, 75 см, фиолет.	Кол. 31 мм, 1/2	12
W9138	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Кол. 31 мм, 1/2	12
W9140	Викрил 2/0, 75 см, фиолет.	Кол. 36 мм, 1/2	12
W9141	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Кол. 36 мм, 1/2	12
W9150	Викрил 2/0, 75 см, фиолет.	Кол. 40 мм, 1/2	12
W9154	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Кол. 40 мм, 1/2	12
W9158	Викрил 2/0, 75 см, фиолет.	Кол. масс. 65 мм, 1/2	12
W9165	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Кол. 40 мм, 5/8	12
W9180	Викрил 3/0, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 26 мм, 1/2	12
W9181	Викрил 2/0, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 26 мм, 1/2	12
W9213	Викрил 1, 75 см, фиолет.	Кол. 31 мм, 1/2	12
W9215	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Кол. масс. 31 мм, 1/2	12
W9216	Викрил 1, 75 см, фиолет.	Кол. масс. 31 мм, 1/2	12
W9230	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Кол. масс. 40 мм, 1/2	12
W9231	Викрил 1, 75 см, фиолет.	Кол. масс. 40 мм, 1/2	12
W9244	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Кол. масс. 45 мм, 1/2	12
W9245	Викрил 1, 75 см, фиолет.	Кол. масс. 45 мм, 1/2	12
W9246	Викрил 2, 75 см, фиолет.	Кол. масс. 45 мм, 1/2	12
W9250	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Кол. масс. 48 мм, 1/2	12
W9251	Викрил 1, 75 см, фиолет.	Кол. масс. 48 мм, 1/2	12
W9252	Викрил 2, 75 см, фиолет.	Кол. масс. 48 мм, 1/2	12
W9282	Викрил 2/0, 75 см, фиолет.	Обр.-реж. 45 мм, 3/8	12

W9289	Викрил 1, 100 см, фиолет.	Кол. масс. 80 мм, 1/2	12
W9295	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Обр.-реж. 48 мм, 1/2	12
W9297	Викрил 2, 75 см, фиолет.	Обр.-реж. 48 мм, 1/2	12
W9320	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Обр.-реж. 40 мм, 1/2	12
W9321	Викрил 1, 75 см, фиолет.	Обр.-реж. 40 мм, 1/2	12
W9350	Викрил 2/0, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. масс. 26 мм, 1/2	12
W9357	Викрил 2, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. масс. 36 мм, 1/2	12
W9360	Викрил 2/0, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 31 мм, 1/2	12
W9361	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 31 мм, 1/2	12
W9362	Викрил 1, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 31 мм, 1/2	12
W9363	Викрил 2/0, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 36 мм, 1/2	12
W9364	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 36 мм, 1/2	12
W9365	Викрил 1, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. масс. 36 мм, 1/2	12
W9368	Викрил 1, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 40 мм, 1/2	12
W9369	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 80 мм, 1/2	12
W9372	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. масс. 40 мм, 1/2	12
W9373	Викрил 1, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. масс. 40 мм, 1/2	12
W9375	Викрил 2/0, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 45 мм, 1/2	12
W9376	Викрил 0, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 45 мм, 1/2	12
W9377	Викрил 1, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 45 мм, 1/2	12
W9378	Викрил 2, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 45 мм, 1/2	12
W9379	Викрил 1, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 80 мм, 1/2	12
W9386	Викрил 4/0, 45 см, фиолет.	Обратно-реж. 19 мм, 3/8	12
W9388	Викрил 3/0, 45 см, фиолет.	Обратно-реж. 26 мм, 3/8	12
W9390	Викрил 2/0, 75 см, фиолет.	Обратно-реж. 36 мм, 3/8	12
W9391	Викрил 1, 100 см, фиолет.	Кол. тупоконеч. 65 мм, 3/8	12
W9410	Викрил 4/0, 45 см, фиолет.	Реж. прямая 13 мм	12
W9420	Викрил 0, 90 см, фиолет.	Обратно-реж. 40 мм, 1/2	12
W9421	Викрил 1, 90 см, фиолет.	Обратно-реж. 40 мм, 1/2	12

W9430	Викрил 0, 90 см, фиолет.	Кол. масс. 40 мм, 1/2	12
W9431	Викрил 1, 90 см, фиолет.	Кол. масс. 40 мм, 1/2	12
W9436	Викрил 5/0, 45 см, н/окр.	Обр.-реж. комбинир. 16 мм	12
W9440	Викрил 2/0, 90 см, фиолет.	Кол. 36 мм, 1/2	12
W9441	Викрил 0, 90 см, фиолет.	Кол. 36 мм, 1/2	12
W9442	Викрил 5/0, 75 см, фиолет.	Реж. 16 мм, 3/8	12
W9443	Викрил 4/0, 75 см, фиолет.	Реж. 16 мм, 3/8	12
W9444	Викрил 3/0, 75 см, фиолет.	Реж. 16 мм, 3/8	12
W9450	Викрил 0, 90 см, фиолет.	Кол. масс. 48 мм, 1/2	12
W9451	Викрил 1, 90 см, фиолет.	Кол. масс. 48 мм, 1/2	12
W9452	Викрил 2, 90 см, фиолет.	Кол. масс. 48 мм, 1/2	12
W9463	Викрил 2/0, 90 см, фиолет.	Кол.-реж. 36 мм, 1/2	12
W9464	Викрил 0, 90 см, фиолет.	Кол.-реж. 36 мм, 1/2	12
W9465	Викрил 1, 90 см, фиолет.	Кол.-реж. масс. 36 мм, 1/2	12
W9466	Викрил 2/0, 90 см, фиолет.	Кол.-реж. 40 мм, 1/2	12
W9467	Викрил 0, 90 см, фиолет.	Кол.-реж. 40 мм, 1/2	12
W9468	Викрил 1, 90 см, фиолет.	Кол.-реж. 40 мм, 1/2	12
W9496	Викрил 1, 90 см, фиолет.	Обратно-реж. 48 мм, 1/2	12
W9497	Викрил 2, 90 см, фиолет.	Обратно-реж. 48 мм, 1/2	12
W9500T	Викрил 6/0, 45 см, н/окр.	Прайм обр.-реж. 11 мм, 3/8	24
W9501T	Викрил 5/0, 45 см, н/окр.	Прайм обр.-реж. 11 мм, 3/8	24
W9505T	Викрил 5/0, 45 см, н/окр.	Прайм реж. 16 мм, 3/8	24
W9506T	Викрил 4/0, 45 см, н/окр.	Прайм реж. 16 мм, 3/8	24
W9507T	Викрил 3/0, 45 см, н/окр.	Прайм реж. 16 мм, 3/8	24
W9510T	Викрил 4/0, 45 см, н/окр.	Прайм реж. 19 мм, 3/8	24
W9511T	Викрил 3/0, 45 см, н/окр.	Прайм реж. 19 мм, 3/8	24
W9514T	Викрил 5/0, 45 см, н/окр.	Прайм обр.-реж. 19 мм, 3/8	24
W9515T	Викрил 4/0, 45 см, н/окр.	Прайм обр.-реж. 19 мм, 3/8	24
W9516T	Викрил 3/0, 45 см, н/окр.	Прайм обр.-реж. 19 мм, 3/8	24

W9520T	Викрил 4/0, 45 см, н/окр.	Прайм реж. 26 мм, 3/8	24
W9521T	Викрил 3/0, 45 см, н/окр.	Прайм реж. 26 мм, 3/8	24
W9522T	Викрил 2/0, 45 см, н/окр.	Прайм реж. 26 мм, 3/8	24
W9525T	Викрил 3/0, 45 см, н/окр.	Прайм обр.-реж. 26 мм, 3/8	24
W9526T	Викрил 3/0, 75 см, н/окр.	Прайм обр.-реж. 26 мм, 3/8	24
W9527T	Викрил 2/0, 75 см, н/окр.	Прайм обр.-реж. 26 мм, 3/8	24
W9531T	Викрил 3/0, 75 см, н/окр.	Прайм реж. 36 мм, 3/8	24
W9532T	Викрил 2/0, 75 см, н/окр.	Прайм реж. 36 мм, 3/8	24
W9545	Викрил 8/0, 30 см, фиолет.	МП обр.-реж. 8 мм × 2, 1/2	12
W9552	Викрил 6/0, 45 см, фиолет.	Шпат. 8 мм × 2, 1/4	12
W9553	Викрил 5/0, 45 см, фиолет.	Шпат. 8 мм × 2, 1/4	12
W9559	Викрил 8/0, 45 см, фиолет.	МП шпат. 6.5 мм × 2, 3/8	12
W9560	Викрил 8/0, 30 см, фиолет.	МП шпат. 6.5 мм × 2, 3/8	12
W9561	Викрил 7/0, 30 см, фиолет.	МП шпат. 6.5 мм × 2, 3/8	12
W9570T	Викрил 4/0, 75 см, н/окр.	Прайм реж. 19 мм, 3/8	24
W9571T	Викрил 3/0, 75 см, н/окр.	Прайм реж. 19 мм, 3/8	24
W9581T	Викрил 3/0, 75 см, н/окр.	Прайм реж. 26 мм, 3/8	24
W9582T	Викрил 2/0, 75 см, н/окр.	Прайм реж. 26 мм, 3/8	24
W9636	Викрил 2/0, 75 см, фиолет.	Кол. 31 мм × 2, 1/2	12
W9713	Викрил 2/0, 75 см, н/окр.	Реж. прямая, 55 мм	12
W9730	Викрил 3/0, 75 см, н/окр.	Реж. 26 мм, 5/8	12
W9741	Викрил 3/0, 45 см, н/окр.	Реж. 22 мм, 1/2	12
W9752	Викрил 6/0, 45 см, н/окр.	Шпат. 8 мм × 2, 1/4	12
W9761	Викрил 5/0, 45 см, н/окр.	Шпат. 11 мм × 2, 3/8	12
W9820	Викрил 4/0, 75 см, н/окр.	Кол.-реж. 17 мм, 5/8	12
W9824	Викрил 5/0, 75 см, н/окр.	Кол.-реж. 17 мм, 3/8	12
W9826	Викрил 3/0, 75 см, н/окр.	Кол.-реж. 17 мм, 3/8	12
W9828	Викрил 2/0, 75 см, фиолет.	Кол.-реж. 22 мм, 1/2	12
W9831T	Викрил 6/0, 45 см, н/окр.	Прайм реж. 13 мм, 3/8	24

W9832T	Викрил 5/0, 45 см, н/окр.	Прайм реж. 13 мм, 3/8	24
W9834T	Викрил 4/0, 45 см, н/окр.	Прайм реж. 16 мм, 3/8	24
W9890	Викрил 3/0, 75 см, н/окр.	Обр.-реж. 26 мм, 3/8	12
W9900	Викрил 2/0, 75 см, н/окр.	Кол.-реж. 40 мм, 1/2	12
W9901	Викрил 0, 75 см, н/окр.	Кол.-реж. 40 мм, 1/2	12
W9906	Викрил 1, 75 см, н/окр.	Кол.-реж. масс. 40 мм, 1/2	12
W9951	Викрил 4/0, 45 см, н/окр.	Обр.-реж. 19 мм, 3/8	12
W9982	Викрил 5/0, 45 см, н/окр.	Кол. 13 мм, 1/2	12
W9991	Викрил 1, 90 см, фиолет.	Этигارد тупая 48 мм, 1/2	12
W9999	Викрил 2, 90 см, фиолет.	Этигارد тупая 45 мм, 1/2	12