

Шовный материал Covidien V-Loc 180

ФСЗ 2011/09370

рассасывающийся, структура плетеная, полигликолид,
длина нити 15 см / 30 см / 45 см / 58 см / 60 см, полное
рассасывание 180- суток, с иглой, кривизна 1/2 (H) /
3/8 (D)

Covidien LLC, США



Нить

Способность к деструкции	рассасывающийся
Структура нити	плетеная
Материал нити	полигликолид
Толщина нити	4/0 (1.5) / 3/0 (2) / 2/0 (3) / 0 (3.5) USP (Eur.Ph)
Длина нити	15 см / 30 см / 45 см / 58 см / 60 см
Полное рассасывание	180- суток
Цвет нити	зелёный / неокрашенная

Игла

Тип иглы	колющая / обратно-режущая
Кривизна иглы	1/2 (H) / 3/8 (D)

Описание

V-loc 180 Covidien – рассасывающийся шовный материал для закрытия ран, представляющий собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов.

Полное рассасывание: 6 месяцев.

Материал: сополимер гликолевой кислоты и триметилен карбоната.

Цвет: зеленый / неокрашенный.

Потеря прочности в узле (USP и EP):

- 80% прочности сохраняются в первую неделю
- 75% в течение второй недели

- 65% через три недели после имплантации

Характеристики:

- Стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.
- Безопасность и эффективность V-loc 180 не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.
- Исследования на животных показали, что V-loc 180 вызывает лишь минимальную реакцию тканей, которая связана с имплантацией инородного тела в зависимости от окружающих тканей. Тканевая реакция исчезает по мере рассасывания.
- Эксперименты на животных доказали отсутствие антигенной активности, системной токсичности, канцерогенности, мутагенности, тератогенности и негативных эффектов на репродуктивные функции организма.

	Артикул	Тип иглы	Длина	Толщина нити	Цвет
1.	VLOCL0804	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	15 см	3-0	зелёный
2.	VLOCL0844	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	23 см	3-0	зелёный
3.	VLOCL0814	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	30 см	3-0	зелёный
4.	VLOCL0824	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	45 см	3-0	зелёный
5.	VLOCL0803	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	15 см	4-0	зелёный
6.	VLOCL0843	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	23 см	4-0	зелёный
7.	VLOCL0813	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	30 см	4-0	зелёный
8.	VLOCL0615	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	30 см	2-0	зелёный
9.	VLOCL0625	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	45 см	2-0	зелёный
10.	VLOCL0604	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	15 см	3-0	зелёный
11.	VLOCL0644	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	23 см	3-0	зелёный
12.	VLOCL0614	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	30 см	3-0	зелёный
13.	VLOCL0624	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	45 см	3-0	зелёный
14.	VLOCL0603	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	15 см	4-0	зелёный
15.	VLOCL0643	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	30 см	4-0	зелёный
16.	VLOCL0613	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	45 см	4-0	зелёный
17.	VLOCL1544	колющая, 1/2, 30 мм, V-30	23 см	3-0	зелёный
18.	VLOCL0316	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	30 см	0	зелёный
19.	VLOCL0326	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	45 см	0	зелёный
20.	VLOCL0336	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	60 см	0	зелёный
21.	VLOCL0315	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	30 см	2-0	зелёный
22.	VLOCL0325	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	45 см	2-0	зеленый
23.	VLOCL0335	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	60 см	2-0	зелёный
24.	VLOCL0344	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	23 см	3-0	зелёный
25.	VLOCL0314	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	30 см	3-0	зелёный

26.	VLOCL0324	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	45 см	3-0	зелёный
27.	VLOCL0416	колющая, 1/2, 48 мм, GS-25	30 см	0	зелёный
28.	VLOCL0426	колющая, 1/2, 48 мм, GS-25	45 см	0	зелёный
29.	VLOCL0436	колющая, 1/2, 48 мм, GS-25	60 см	0	зелёный
30.	VLOCL0526	колющая, 1/2, 65 мм, GS-26	45 см	0	зелёный
31.	VLOCL0536	колющая, 1/2, 65 мм, GS-26	60 см	0	зеленый
32.	VLOCL0525	колющая, 1/2, 65 мм, GS-26	45 см	2-0	зелёный
33.	VLOCL0535	колющая, 1/2, 65 мм, GS-26	60 см	2-0	зелёный
32	VLOCL1413	обратно-режущая премиум, 3/8, 16 мм, P-11	30 см	4-0	неокраш.
33.	VLOCL0015	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	30 см	2-0	неокраш.
34.	VLOCL0025	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	45 см	2-0	неокраш.
35.	VLOCL0035	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	60 см	2-0	неокраш.
36.	VLOCL0004	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	15 см	3-0	неокраш.
37.	VLOCL0014	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	30 см	3-0	неокраш.
38.	VLOCL0024	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	45 см	3-0	неокраш.
40.	VLOCL0034	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	60 см	3-0	неокраш.
41.	VLOCL0003	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	15 см	4-0	неокраш.
42.	VLOCL0013	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	30 см	4-0	неокраш.
43.	VLOCL0023	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	45 см	4-0	неокраш.
44.	VLOCL0033	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	58 см	4-0	неокраш.
45.	VLOCL0115	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	30 см	2-0	неокраш.
46.	VLOCL0125	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	45 см	2-0	неокраш.
47.	VLOCL0135	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	60 см	2-0	неокраш.
48.	VLOCL0114	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	30 см	3-0	неокраш.
49.	VLOCL0124	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	45 см	3-0	неокраш.
50.	VLOCL0134	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	60 см	3-0	неокраш.

51.	VLOCL0113	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	30 см	4-0	неокраш.
52.	VLOCL0123	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	45 см	4-0	неокраш.
53.	VLOCL0133	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	6 см	3-0	неокраш.