

Шовный материал Covidien V-Loc 90

ФСЗ 2011/09370

рассасывающийся, структура плетеная, полигликолид,
длина нити 15 см / 23 см / 30 см / 45 см / 58 см, полное
рассасывание 90-110 суток, с иглой, кривизна 1/2 (H) /
3/8 (D) / 5/8 (F)

Covidien LLC, США



Нить

Способность к деструкции	рассасывающийся
Структура нити	плетеная
Материал нити	полигликолид
Толщина нити	4/0 (1.5) / 3/0 (2) / 2/0 (2.5) USP (Eur.Ph)
Длина нити	15 см / 23 см / 30 см / 45 см / 58 см
Полное рассасывание	90-110 суток
Цвет нити	неокрашенная / фиолетовый

Игла

Тип иглы	колющая / обратно-режущая
Кривизна иглы	1/2 (H) / 3/8 (D) / 5/8 (F)

Описание

V-loc 90 Covidien – рассасывающийся шовный материал для закрытия ран, представляющий собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов.

Полное рассасывание: 90-110 дней.

Материал: синтетический полиэфир – композиции гликолида, диаксанона и триметилен карбоната.

Цвет: фиолетовый / неокрашенный.

Потеря прочности

Постепенная потеря прочности и полная абсорбция V-loc 90 происходит путем гидролиза – шовный материал разрушается до гликолевой и диаксаноновой кислот, пропандиола и углекислого газа, которые метаболизируются в организме.

- не менее 90% начальной прочности сохраняется в течение первой недели;
- не менее 75% в течение второй недели после имплантации.

Характеристики:

- Стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.
- Безопасность и эффективность V-Ioc 90 не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.
- Вызывает лишь минимальную воспалительную реакцию тканей, которая связана с постепенным формированием вокруг нити фиброзной соединительной ткани.

	Артикул	Тип иглы	Длина	Толщина нити	Цвет
1.	VLOCM0804	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	15 см	3-0	фиолет.
2.	VLOCM1904	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	15 см	3-0	неокраш.
3.	VLOCM0844	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	23 см	3-0	фиолет
4.	VLOCM1944	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	23 см	3-0	неокраш.
5.	VLOCM0814	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	30 см	3-0	фиолет.
6.	VLOCM0824	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	45 см	3-0	фиолет
7.	VLOCM0813	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	30 см	4-0	фиолет.
8.	VLOCM0823	колющая, 1/2, 17 мм, CV-23	45 см	4-0	фиолет
9.	VLOCM0625	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	45 см	2-0	фиолет.
10.	VLOCM0604	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	15 см	3-0	фиолет
11.	VLOCM2004	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	15 см	3-0	неокраш.
12.	VLOCM0644	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	23 см	3-0	фиолет.
13.	VLOCM2044	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	23 см	3-0	неокраш.
14.	VLOCM0614	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	30 см	3-0	фиолет.
15.	VLOCM0624	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	45 см	3-0	фиолет.
16.	VLOCM0603	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	15 см	4-0	фиолет.
17.	VLOCM0643	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	23 см	4-0	фиолет.
18.	VLOCM0613	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	30 см	4-0	фиолет.
19.	VLOCM0623	колющая, 1/2, 26 мм, V-20	45 см	4-0	фиолет.
20.	VLOCM1545	колющая, 1/2, 30 мм, V-30	23 см	2-0	фиолет.
21.	VLOCM1544	колющая, 1/2, 30 мм, V-30	23 см	3-0	фиолет.
22.	VLOCM2105	колющая, 1/2, 27 мм, GS-22	15 см	2-0	фиолет
23.	VLOCM2205	колющая, 1/2, 27 мм, GS-22	15 см	2-0	неокраш.
24.	VLOCM2145	колющая, 1/2, 27 мм, GS-22	23 см	2-0	фиолет.
25.	VLOCM2245	колющая, 1/2, 27 мм, GS-22	23 см	2-0	неокраш.
26.	VLOCM2115	колющая, 1/2, 27 мм, GS-22	30 см	2-0	фиолет.
27.	VLOCM0305	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	15 см	2-0	фиолет.
28.	VLOCM0345	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	23 см	2-0	фиолет.

29.	VLOCM0315	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	30 см	2-0	фиолет.
30.	VLOCM0344	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	23 см	3-0	фиолет.
31.	VLOCM0314	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	30 см	3-0	фиолет.
32.	VLOCM0324	колющая, 1/2, 37 мм, GS-21	45 см	3-0	фиолет.
33.	VLOCM1704	колющая, 5/8, 27 мм, GU-46	15 см	3-0	фиолет.
32.	VLOCM1744	колющая, 5/8, 27 мм, GU-46	23 см	3-0	фиолет.
33.	VLOCM1204	колющая, 3/8, 17 мм, CV-15	15 см	3-0	фиолет.
34.	VLOCM1203	колющая, 3/8, 17 мм, CV-15	15 см	4-0	фиолет.
35.	VLOCM1414	обратно-режущая премиум, 3/8, 16 мм, P-11	30 см	3-0	неокраш.
36.	VLOCM1424	обратно-режущая премиум, 3/8, 16 мм, P-11	45 см	3-0	неокраш.
37.	VLOCM1413	обратно-режущая премиум, 3/8, 16 мм, P-11	30 см	4-0	неокраш.
38.	VLOCM1423	обратно-режущая премиум, 3/8, 16 мм, P-11	45 см	4-0	неокраш.
40.	VLOCM0005	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	15 см	2-0	неокраш.
41.	VLOCM0015	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	30 см	2-0	неокраш.
42.	VLOCM0025	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	45 см	2-0	неокраш.
43.	VLOCM0035	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	58 см	2-0	неокраш.
44.	VLOCM0004	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	15 см	3-0	неокраш.
45.	VLOCM0014	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	30 см	3-0	неокраш.
46.	VLOCM0024	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	45 см	3-0	неокраш.
47.	VLOCM0034	обратно-режущая премиум, 3/8, 19 мм, P-12	58 см	3-0	неокраш.
48.	VLOCM0115	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	30 см	2-0	неокраш.
49.	VLOCM0125	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	45 см	2-0	неокраш.
50.	VLOCM0135	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	58 см	2-0	неокраш.
51.	VLOCM0114	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	30 см	3-0	неокраш.
52.	VLOCM0124	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	45 см	3-0	неокраш.
53.	VLOCM0134	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	58 см	3-0	неокраш.
54.	VLOCM0113	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	30 см	4-0	неокраш.
55.	VLOCM0123	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	45 см	4-0	неокраш.
56.	VLOCM0133	обратно-режущая премиум, 3/8, 24 мм, P-14	58 см	4-0	неокраш.

57.	VLOCM1824	обратно-режущая премиум, 3/8, 30 мм, P-17	45 см	3-0	неокраш.
-----	-----------	---	-------	-----	----------