

Датчик УЗИ секторный фазированный GE 4V-D

РЗН 2016/3871

секторный фазированный, области применения кардиология, рабочая частота 1.5-4 МГц, угол сканирования 90°, глубина сканирования 300 мм

GE Healthcare, Норвегия



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - VIVID E9 / GE - VIVID E80 / GE - VIVID E90 / GE - VIVID E95
Тип	секторный фазированный
Сканирование	секторное
Области применения	кардиология
Рабочая частота	1.5-4 МГц
Угол сканирования	90°
Глубина сканирования	300 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 21×24 мм.