

Датчик УЗИ линейный матричный GE ML6-15-RS

РЗН 2016/4307

линейный / матричный, области применения малые и
поверхностные органы / педиатрия / сосуды /
скелетно-мышечная система, рабочая частота 4-13
МГц

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10
Тип	линейный / матричный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / педиатрия / сосуды / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	4-13 МГц