

Датчик УЗИ микроконвексный GE 8C-RS

РЗН 2016/4247

микроконвексный, области применения
абдоминальные исследования / малые и
поверхностные органы / нейросонография /
педиатрия, рабочая частота 4-11 МГц, угол
сканирования 128°, глубина сканирования 140 мм

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ e / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - LOGIQ S8 / GE - VIVID T8 / GE - VIVID T8 Pro / GE - VOLUSON E6 / GE - VOLUSON E8 / GE - VOLUSON E10 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON P6
Тип	микроконвексный
Сканирование	микроконвексное
Области применения	абдоминальные исследования / малые и поверхностные органы / нейросонография / педиатрия
Рабочая частота	4-11 МГц
Угол сканирования	128°
Глубина сканирования	140 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 12×21 мм.