

Набор пробных очковых линз и призм Техноаргус НС-277-01

ФСР 2007/00473

набор, стигматические линзы 136 шт., рефракция ± 0.25 - ± 20 дптр, астигматические линзы 80 шт., рефракция ± 0.25 - ± 6 дптр

Техноаргус МРП ООО, Россия



Характеристики

Вид	набор
Стигматические линзы	136 шт.
Вершинная рефракция стигматических линз	± 0.25 - ± 20 дптр
Астигматические линзы	80 шт.
Вершинная рефракция астигматических линз	± 0.25 - ± 6 дптр

Описание

Набор пробных очковых линз и призм **НС-277-01** – предназначен для подбора корректирующих очков методом субъективной пробы.

Набор позволяет врачу-офтальмологу с помощью комбинации стигматической и астигматической линз, и очковой призмы определить необходимую коррекцию и положение главных осей глаза, а также произвести другие исследования зрения, используя дополнительные принадлежности.

В комплект набора полной комплектации входит:

- ☐ набор линз, призм, цилиндров диафрагм, фильтров;
- ☐ оправа пробная универсальная «ОПУ-01»;
- ☐ салфетка;
- ☐ футляр

Технические характеристики и комплектность набора:

- Линзы очковые стигматические с задней вершинной рефракцией:
 - от +0.25 до +20.00 дптр – 34 пары
 - от -0.25 до -20.00 дптр – 34 пары
- Линзы очковые астигматические с задней вершинной рефракцией в одном главном сечении:
 - от +0.25 до +6.00 дптр – 20 пар;
 - от -0.25 до -6.00 дптр - 20 пар;
- Линзы очковые призматические с призматическим действием от 0.50 до 10.00 срад – 15 шт.
- Светофильтры нейтральные с коэффициентом пропускания 25%, 50%, 75% – по 2 шт.
- Светофильтры цветные:
 - красный – 1 шт.
 - синезеленый – 1 шт.

- Пластины плоскопараллельные – 2 шт.
- Цилиндр Меддокса – 1 шт.
- Стекло матовое – 1 шт.
- Цилиндры скрещенные от ± 0.25 до ± 0.50 – по 1 шт.
- Оклюдор (экран) – 1 шт.
- Диафрагмы с диаметром отверстия: 1.5 мм, 3.0 мм, 4.0 мм – 4 шт.
- Диафрагмы щелевые 1.5x12 мм – 2 шт.
- Оправа пробная универсальная - 1 шт.
- Таблица для подбора очков (для близости) – 1 шт.
- Салфетка – 1 шт.
- Футляр – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Набор дополнительно может быть оснащен пробной оправой упрощенной конструкции для подбора астигматических линз невысоких рефракций.