

Насос инфузионный Sensitec P-600

ФСЗ 2008/02210

насос, волюметрический, скорость введения 1-2000 мл/ч, объем дозирования 1-9999.9 мл

Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co., Китай



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	волюметрический
Скорость введения	1-2000 мл/ч
Объем дозирования	1-9999.9 мл
Размеры	265×230×175 мм
Масса	2 кг

Описание

Волюметрический инфузионный насос SENSITEC P-600 предназначен для высокоточного длительного и непрерывного введения лекарственных препаратов пациенту. Насос может работать с любыми системами для внутривенных вливаний, исключает возможность попадания в систему воздуха. Аппарат можно подключать к центральной станции по беспроводной сети Wi-Fi. Управление может осуществляться дистанционно из ординаторской или с поста медсестры.

Особенности:

- эргономичный дизайн, ЖК-дисплей;
- оптимальный набор функциональных кнопок, водонепроницаемая передняя панель;
- возможность работы с любыми системами для внутривенных вливаний (без силиконовой вставки);
- насос осуществляет инфузию любых жидкостей, в том числе вязких липидных растворов;
- оснащен системой световой и звуковой тревоги;
- автоматическое выключение при окончании введения раствора, окклюзии или попадании в систему воздуха;
- инфракрасный сенсор для распознавания пузырьков воздуха в инфузионной системе;
- надежное крепежное устройство - крепление насоса в горизонтальном или вертикальном положении.

Технические характеристики:

- скорость инфузии: 1-2000 мл/ч;
- заданный общий объем инфузии: 1-9999 мл
- точность $\pm 5\%$

- скорость вливания при режиме KVO: 1 мл/ч;
- промывка системы: 1.0 мл (со скоростью 600 мл/ч);
- диапазон уровня окклюзии: 0.8 - 1.4 кг/см²
- сигналы тревоги: окончание инфузии, переход на работу от аккумулятора, появление пузырьков воздуха в системе для инфузии, отсутствие раствора в системе, окклюзия, низкий заряд батареи, инсталляционная ошибка (сбой работы прибора),
- рабочая температура: от +5 до +45 С;
- влажность от 30 до 90%.

Источник питания:

- сеть переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц;
- встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор;
- длительность непрерывной работы от аккумулятора: более 4 часов;
- зарядка батареи: время полной зарядки: 14 часов;
- максимальный расход электроэнергии: 25 Вт.