

Насос шприцевой Висма-Планар ДШ-10

ФСЗ 2011/08854

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 5 / 10 / 20 / 30 / 50/60 мл, скорость введения 0.1-1800 мл/ч, объем дозирования 0.1-9999 мл

Висма-Планар НП ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Объем шприца	5 / 10 / 20 / 30 / 50/60 мл
Скорость введения	0.1-1800 мл/ч
Объем дозирования	0.1-9999 мл
Размеры	335×150×115 мм

Описание

Насос шприцевой ДШ-10 предназначен для введения высокоэффективных лекарственных препаратов с заданными параметрами.

Особенности:

- эксплуатация от сети или встроенного аккумулятора;
- наличие большого контрастного ЖК-дисплея, обеспечивающего диалог при задании параметров и в процессе инфузии;
- задание инфузии при помощи одного (скорость) или двух (скорость-время, объем-время, скорость-объем) параметров;
- автоматический расчет скорости при задании дозы (мкг/кг/мин, мг/кг/мин, мкг/кг/час, мг/кг/час, мкг/час, мг/час), веса пациента (кг), концентрации раствора (мкг/мл, мг/мл);
- возможность изменения заданной скорости без остановки инфузии;
- высокая равномерность инфузии и возможность задания скорости с точностью до сотых долей в диапазоне от 0.10 до 9.99 мл/ч;
- список лекарств;
- память предыдущих параметров4
- память истории событий (более 2000);
- предупреждающая сигнализация об окончании инфузии за 1-30 минут;
- возможность удаления воздуха из системы одним нажатием кнопки;

- режим Standby;
- съемный шнур сетевого питания;
- порты для внешних коммуникаций (RS-232C) и для системы вызова медсестры (по заказу);
- кронштейн для крепления на инфузионной стойке или рельсе;
- возможность использования в автомобиле скорой помощи.

Технические характеристики:

- диапазон скорости: 0.1 - 1800 мл/ч;
- точность: ± 1 % без учета погрешности шприца;
- программируемый объем инфузии: до 9999 мл;
- программируемое время инфузии: до 99 ч. 59 мин;
- давление окклюзии: 5 уровней в диапазоне: 30-150 кПа;
- коррекция скорости: ± 19 %;
- питание:
 - сеть 230 В, 50 Гц
 - аккумулятор NiMH 12 В
 - внешний источник 11-16 В.