

Датчик УЗИ конвексный объемный GE RAB2-6-RS

РЗН 2016/4247

конвексный / объемный , области применения 3D/4D
визуализация / абдоминальные исследования /
акушерство и гинекология, рабочая частота 2-5 МГц,
режимы сканирования 2D / 3D / 4D

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	конвексный / объемный
Сканирование	конвексное
Области применения	3D/4D визуализация / абдоминальные исследования / акушерство и гинекология
Рабочая частота	2-5 МГц
Режимы сканирования	2D / 3D / 4D

Дополнительные характеристики

Угол сканирования: 66° (V 85° × 66°);
Сканирующая поверхность: 62.2 × 34.0 мм.