

Датчик УЗИ внутриматочной GE RRE5-10-D

ФСЗ 2010/06039

конвексный / внутриматочной, области применения акушерство и гинекология / урология, рабочая частота 4-9 МГц, угол сканирования 147°, глубина сканирования 160 мм

GE Healthcare, Австрия



Характеристики

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Совместимы с аппаратами | GE - VOLUSON E6 / GE - VOLUSON E8 / GE - VOLUSON E10 |
| Тип                     | конвексный / внутриматочной                          |
| Сканирование            | конвексное / внутриматочное                          |
| Области применения      | акушерство и гинекология / урология                  |
| Рабочая частота         | 4-9 МГц                                              |
| Угол сканирования       | 147°                                                 |
| Глубина сканирования    | 160 мм                                               |

Дополнительные характеристики

Угол сканирования: 147 °×135 °  
Сканирующая поверхность: 23.6×24.9 мм