

Датчик УЗИ объемный внутриполостной Samsung V5-9

ФСЗ 2010/06275

внутриполостной / объемный , области применения
акушерство и гинекология / урология, рабочая частота
5-9 МГц, угол сканирования 150°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	SAMSUNG - H60 / SAMSUNG - HM70A / SAMSUNG - HS60 / SAMSUNG - HS70A / SAMSUNG - RS80A / SAMSUNG - WS80A
Тип	внутриполостной / объемный
Сканирование	внутриполостное
Области применения	акушерство и гинекология / урология
Рабочая частота	5-9 МГц
Угол сканирования	150°
Диапазон частот	- ГГц