

Датчик УЗИ линейный объемный GE RSP6-16-D

РЗН 2015/3460

линейный / объемный , области применения малые и
поверхностные органы / педиатрия / сосуды /
скелетно-мышечная система, рабочая частота 6-18
МГц



General Electric Company, США

Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ E9 / GE - LOGIQ S8 / GE - VOLUSON E6 / GE - VOLUSON E8 / GE - VOLUSON E10
Тип	линейный / объемный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / педиатрия / сосуды / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	6-18 МГц

Дополнительные характеристики

Угол сканирования: 37.4 мм V 37.4 мм ×29°.