

Датчик УЗИ внутриматочной GE RIC5-9A-RS

РЗН 2016/4307

конвексный / внутриматочной / объемный , области применения акушерство и гинекология / урология, рабочая частота 3.8-9.3 МГц, режимы сканирования 2D / 3D / 4D



General Electric Company, Южная Корея

Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ P9 / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P8
Тип	конвексный / внутриматочной / объемный
Сканирование	конвексное / внутриматочное
Области применения	акушерство и гинекология / урология
Рабочая частота	3.8-9.3 МГц
Режимы сканирования	2D / 3D / 4D