

Облучатель-рециркулятор передвижной КРОНТ Дезар-4

ФСР 2011/11388

рециркулятор, передвижной, производительность 100 м³/ч, 3 лампы, 15 Вт, размеры 1210×370×580 мм

КРОНТ-М АО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	передвижной
Производительность	100 м³/ч
Количество ламп	3 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	1210×370×580 мм

Описание

ДЕЗАР-4 (ОРУБП-3-3-Кронт) – облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной. Предназначен для помещений II-V категорий (процедурные кабинеты, перевязочные палаты, реанимационные отделения, станции переливания крови). Рекомендован для использования в детских учреждениях (сады, школы, ясли и т.д.), в учреждениях службы быта и сферы обслуживания (парикмахерские, косметологические и массажные салоны, санатории и т.д.).

Производительность: 100 м³/ч (эффективность 99%)

Бактерицидные лампы: 3×15 Вт (ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы)

Отличие Дезар-3 и 4:

- Дезар-3 – настенная модель
- **Дезар-4** – передвижная модель

Выполняются в одном и том же корпусе, имеют одни и те же технические и медико-биологические характеристики. Передвижная опора облучателей спроектирована таким образом, чтобы обеспечить безопасное перемещение и эксплуатацию изделия, что подтверждается протоколами технических испытаний на стадии государственной регистрации и не может быть заменена на другие неоригинальные передвижные опоры.

□ В качестве источников излучения могут использоваться ТОЛЬКО бактерицидные ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы мощностью 15 Вт типа: TUV 15W PHILIPS, или LTC15T8 (G15T8) LightTech, или

PURITEC HNS 15W, HNS 15W G13, HNS 15W OFR OSRAM, или TIBERA UVC15W/G13 LEDVANCE.

Размеры: 1210×370×580 мм

Масса: 10 кг