

## Облучатель-рециркулятор передвижной КРОНТ Дезар-7

ФСР 2009/04140

рециркулятор, передвижной, производительность 100 м³/ч, 5 ламп, 15 Вт, размеры 1210×370×580 мм

КРОНТ-М АО, Россия



### Характеристики

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Тип                | рециркулятор    |
| Исполнение         | передвижной     |
| Производительность | 100 м³/ч        |
| Количество ламп    | 5 ламп          |
| Мощность ламп      | 15 Вт           |
| Размер             | 1210×370×580 мм |

### Описание

**ДЕЗАР-7** (ОРУБП-3-5-Кронт) – облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной. Предназначен для помещений I-V категорий. Обеспечивают наивысшую степень дезинфекции (99.9 %) и соответствуют высочайшим требованиям, предъявляемым к состоянию воздуха в операционных, ожоговых и реанимационных палатах, родильных отделениях, т.е. там, где требуется полная стерильность.

**Производительность:** 100 м³/ч (эффективность 99.9%)

**Бактерицидные лампы:** 5×15 Вт (ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы)

#### Отличие Дезар-5 и 7:

- Дезар-5 – настенная модель
- **Дезар-7** – передвижная модель

Выполняются в одном и том же корпусе, имеют одни и те же технические и медико-биологические характеристики. Передвижная опора облучателей спроектирована таким образом, чтобы обеспечить безопасное перемещение и эксплуатацию изделия, что подтверждается протоколами технических испытаний на стадии государственной регистрации и не может быть заменена на другие неоригинальные передвижные опоры.

□ В качестве источников излучения могут использоваться ТОЛЬКО бактерицидные ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы мощностью 15 Вт типа: TUV 15W PHILIPS, или LTC15T8 (G15T8) LightTech, или PURITEC HNS 15W, HNS 15W G13, HNS 15W OFR OSRAM, или TIBERA UVC15W/G13 LEDVANCE.

**Размеры:** 1210×370×580 мм

**Масса:** 10.5 кг