

Датчик УЗИ объёмный внутриматочной Samsung 3D4-9

ФСЗ 2010/06275

внутриматочной / объёмный , области применения
акушерство и гинекология / урология, рабочая частота
4-9 МГц, угол сканирования 145°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	SAMSUNG - H60 / SAMSUNG - MySono U6 / SAMSUNG - SONOACE R7 / SAMSUNG - MySono U6
Тип	внутриматочной / объёмный
Сканирование	внутриматочное
Области применения	акушерство и гинекология / урология
Рабочая частота	4-9 МГц
Угол сканирования	145°