

Офтальмологический аппарат МАКДЭЛ 08 Спекл

ФСР 2009/06161

лазер гелий-неоновый, количество каналов 1, режим
постоянный / импульсный, длина волны 632.8 нм,
мощность 9 мВт, частота от 1 до 7 Гц

МАКДЭЛ-Технологии АО, Россия



Параметры лазера

Тип лазера	гелий-неоновый
Количество каналов	1
Режимы	постоянный / импульсный
Длина волны	632.8 нм
Мощность	9 мВт
Частота	от 1 до 7 Гц

Параметры аппарата

Вес	4 кг
Размер	370×250×70 мм

Комплектация

Описание

- блок управления аппарата МАКДЭЛ-08;
- волоконно-оптический кабель;
- офтальмологическая насадка «Спекл»;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации.