

Офтальмологический аппарат МАКДЭЛ 09

ФСР 2010/08674

лазер инфракрасный, количество каналов 1, режим постоянный / импульсный, длина волны 1300 нм, мощность от 0.3 до 1.5 мВт / 6 мВт, частота от 2 до 80 Гц



МАКДЭЛ-Технологии АО, Россия

Параметры лазера

Тип лазера	инфракрасный
Количество каналов	1
Режимы	постоянный / импульсный
Длина волны	1300 нм
Мощность	от 0.3 до 1.5 мВт / 6 мВт
Частота	от 2 до 80 Гц

Параметры аппарата

Таймер	Да
Дисплей	Да
Вес	2 кг
Размер	240×220×95 мм

Комплектация

Описание

- исполнительный блок МАКДЭЛ-09;
- блок управления;
- устройство контроля мощности;
- сетевой кабель;
- упаковка;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- книга с описанием методики работы.