

## Офтальмоскоп прямой Heine BETA 200

РЗН 2016/4244

электрический, тип прямой, лампа светодиодная / XHL  
ксенон–галогеновая, 2.5 В / 3.5 В,  
пыленепроницаемый, функция малого зрачка

Heine Optotechnik GmbH & Co., Германия



### Характеристики

|                       |                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Офтальмоскоп          | электрический                                                                                                                                    |
| Тип                   | прямой                                                                                                                                           |
| Лампа                 | светодиодная / XHL ксенон–галогеновая                                                                                                            |
| Тип апертуры          | щель / фиксационная звездочка с линейкой /<br>кобальтовый голубой фильтр / «бескрасный» фильтр /<br>большой круг / малый круг / точка / полукруг |
| Мощность              | 2.5 В / 3.5 В                                                                                                                                    |
| Линзы                 | Да                                                                                                                                               |
| Пыленепроницаемый     | Да                                                                                                                                               |
| Функция малого зрачка | Да                                                                                                                                               |

### Дополнительные характеристики

**Офтальмоскоп HEINE BETA 200** доступен с ксенон-галогеновым (XHL) освещением – модели BETA 200 и BETA 200 M2, а также со светодиодным освещением – модель BETA 200 LED.

#### Преимущества HEINE BETA 200:

- асферическая оптика разделяет лучи освещения и наблюдения;
- полный обзор даже при узких зрачках гарантирован за счёт устранения корнеального и рефлекса радужной оболочки;
- при освещении применяется ксенон-галогеновая технология - она обеспечивает яркий белый свет;
- BETA 200 использует апертуры с бескрасным фильтром;
- углублённое обзорное окно устраняет рассеянный свет;
- корпус защищён от пыли;
- оптика защищена металлическим основанием;
- эргономичная форма прибора позволяет врачу комфортно подойти к глазной орбите;
- очки врача защищены от повреждений орбитальным упором;

- ВЕТА это базовая основа для всех рукояток. Может быть трансформирована в перезаряжаемую. Имеет защиту от короткого замыкания и непрерывный контроль яркости.

## Технические характеристики

### Офтальмоскоп

Оптическая система: асферическая.

Тип освещения: ксенон-галогеновое / светодиодное.

Количество апертур: 7.

Диапазон корригирующих линз: от -35 до +40.

Количество линз: 27 шт.

Защита от пыли: есть.

### Рукоятка

Длина рукоятки: 145 мм.

Диаметр: 30 мм.

Цветовая температура: 6500 Кельвин.

Источник питания: 2.5 В батарея / перезаряжаемый аккумулятор 3.5 В.

Время работы: 50000 часов.

Модель офтальмоскопа ВЕТА 200 М2 аналогична модели ВЕТА 200, только апертура «малый круг» заменена на «точку», а у апертуры «фиксационная звезда» отсутствует линейка.

#### Апертуры ВЕТА200



Щель, фиксационная звезда с линейкой, кобальтовый голубой фильтр, большой круг и малый, полукруг.



С «бескрасным» фильтром.

#### Апертуры ВЕТА200 М2



Щель, фиксационная звезда, кобальтовый голубой фильтр, большой круг, точка, полукруг.



С «бескрасным» фильтром.