

## Офтальмоскоп прямой Heine K180

РЗН 2016/4244

электрический, тип прямой, лампа XHL  
ксенон–галогеновая, 2.5 В / 3.5 В,  
пыленепроницаемый

Heine Optotechnik GmbH & Co., Германия



### Характеристики

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Офтальмоскоп      | электрический                                                                                                                 |
| Тип               | прямой                                                                                                                        |
| Лампа             | XHL ксенон–галогеновая                                                                                                        |
| Тип апертуры      | щель / фиксационная звездочка с линейкой /<br>кобальтовый голубой фильтр / «бескрасный» фильтр /<br>большой круг / малый круг |
| Мощность          | 2.5 В / 3.5 В                                                                                                                 |
| Линзы             | Да                                                                                                                            |
| Пыленепроницаемый | Да                                                                                                                            |

### Дополнительные характеристики

#### Ключевые особенности HEINE K180:

- точная сферическая оптика HEINE – исключены рефлексии роговицы и сетчатки;
- ксенон-галогеновая технология обеспечивает яркий белый свет;
- 27 линз от -35 до +40 диоптрий - отличное изображение даже при высоких коррекциях;
  - + шаг в 1 диоптрию: 1-10, 15, 20, 40 диоптрий
  - шаг в 1 диоптрию: 1-10, 15, 20, 25, 35 диоптрий
- эргономичная форма. Инструмент комфортно подходит к глазной орбите;
- мягкий орбитальный упор, защищает ваши очки и не вредит инструменту;
- пять апертур для широкого и узкого зрачков. Включают щель, фиксационную звезду или кобальтовый голубой фильтр и «бескрасный» (свободный от красного) фильтр для улучшения контрастности;
- пылезащищенный корпус не требует ухода;
- поликарбонový корпус обладает высокой прочностью;
- питание: батарея 2.5 В / перезаряжаемый аккумулятор 3.5 В.

#### Комплектация:

##### Вариант 1:

- офтальмоскоп K 180 колесом апертур 1

- рукоятка HEINE BETA
- мягкий чехол

**Вариант 2:**

- офтальмоскоп BETA K 180
- отоскоп K 180
- рукоятка HEINE BETA
- набор многоразовых ушных воронок
- твёрдый кейс