

Оправа пробная универсальная ОПОЛ-4-СПб

РЗН 2015/3170

пробная оправа, количество установочных мест 4,
межзрачковое расстояние 50-80 мм

Орион Медик ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	пробная оправа
-----	----------------

Оправа

Количество установочных мест	4
Диапазон изменения PD	50-80 мм
Диапазон регулировки расстояний	25-41 мм
Цена деления шкалы	1.0 мм
Диапазон градусной циферблатной шкалы (шкалы по Табо)	± 180 °
Цена деления градусной циферблатной шкалы	5 °

Состав набора

Размеры	185×195×110 мм
Масса	0.075 кг

Описание

Оправа пробная ОПОЛ-4-СПб предназначена для определения положения главных сечений астигматических и призматических пробных линз и для установки пробных очковых линз.

Характеристики:

- Количество установочных мест для обойм с пробными очковыми линзами: не более 4 пар
- Диапазон регулировки расстояний от вертикальной оси симметрии оправы (переносья) до осей левого и правого линзодержателей: от 25 до 41 мм
- Цена деления шкалы: 1 мм
- Диапазон измерения градусной циферблатной шкалы (шкалы по Табо): ±180°

- Цена деления градусной циферблатной шкалы: 5°
- Габаритный размер: 185×195×110 мм
- Масса: 75 г

Комплект поставки:

- Оправа ОПОЛ-4-СПб – 1 шт.
- Мешочек полиэтиленовый – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации ОПОЛ-4-СПб – 1 шт.
- Методика поверки (приложение к РЭ)