

Осветитель налобный Design for Vision DayLite

ФСЗ 2008/01 706

крепление шлем-оголовье, источников света - 1,
100000 лк, температура цвета 5800 К, диаметр
светового пятна -33 мм, литий-ионный аккумулятор,
вес 34 г

Designs for Vision, Inc., США



Светодиод

Крепление	шлем-оголовье
Количество источников света	1 шт.
Яркость света	100000 лк
Температура цвета	5800 К
Время непрерывной работы	8.5 ч
Диаметр светового пятна	-33 мм

Аккумулятор

Тип аккумулятора	литий-ионный
------------------	--------------

Общее

Вес	34 г
-----	------

Дополнительные характеристики

Осветитель налобный DayLite LED HDi предназначен для использования в качестве дополнительной подсветки. Освещенность на расстоянии 33 см от рассеивателя составляет около 100 000 люкс. Не требует подключения к сети, питание (до 8.5 часов автономной работы) обеспечивает аккумулятор. Таким образом, вся система состоит из аккумулятора, размещенного в кармане или на поясе, провода и источника света, который может устанавливаться на ваших личных очках или оголовье по вашему выбору.

Особенности:

- обеспечиваемая освещенность - 100000 люкс на расстоянии 33 см;
- осветитель закрепляется на легкий шлем-оголовье Designs for Vision;
- время работы в режиме высокой интенсивности - 6.5 часов, в режиме средней - 8.5 часов;
- цветовая температура: 5800 К (прямой солнечный дневной свет);

- время заряда - 3 часа;
- обеспечивает высокую освещенность, сравнимую с ксеноновыми волоконно-оптическими осветителями;
- заряженный аккумулятор обеспечивает свыше 8 часов работы;
- не требует подключения к сети;
- модульное Т-образное крепление позволяет легко закрепить световую оптику на ваших личных очках или оголовье по вашему выбору;
- легкое оголовье не давит на голову.