

Осветитель налобный Heine ML4 LED с DV1

РЗН 2016/3941

крепление шлем-оголовье, источников света - 1,
50000 лк, температура цвета 4500 К, диаметр
светового пятна 30-80 мм, литий-ионный аккумулятор

Heine Optotechnik GmbH & Co., Германия



Светодиод

Крепление	шлем-оголовье
Количество источников света	1 шт.
Яркость света	50000 лк
Температура цвета	4500 К
Время непрерывной работы	8.5 ч
Регулировка светового пятна	Да
Диаметр светового пятна	30-80 мм

Аккумулятор

Тип аккумулятора	литий-ионный
------------------	--------------

Дополнительные характеристики

Осветитель налобный Heine ML4 LED с DV1 удобен в использовании, является компактным, имеет эргономичный дизайн. Регулировка размера светового пятна обеспечивает высокую функциональность прибора. Зарядный блок осветителя крепится на шлеме. Цифровая видеочамера высокого разрешения 1280 x 960 пикселей работает в режиме как видео, так и фото.

Особенности:

- система с полностью интегрированной камерой;
- видеочамера с высоким разрешением 1.3 мегапикселя, 1280×960 пикселей;
- точная оптика HEINE. Для лучших цифровых изображений и высокой интенсивности света;
- пыленепроницаемый, не требует обслуживания;
- регулировка фокуса для любого рабочего расстояния от 250 до 800 мм;
- автоматический баланс белого;
- подключение камер через USB 2.0, достоверная, простая передача данных;
- компактная конструкция (50 г, головка камеры без кабеля, общий вес - 410 г);
- соединительный кабель 3 м;

- идеальная интеграция: налобный осветитель, цифровая видеокамера и дополнительные бинокулярные лупы разработаны и изготовлены для совместной работы.