

Отоскоп KaWe Combilight F.O. 30 Xenon 2.5 В

РЗН 2015/3215

тип освещения F.O., ксеноновая лампа, интенсивность
света до 13000 Лк, увеличение 3х, 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Тип освещения	F.O.
Источник света	ксеноновая лампа
Интенсивность света	до 13000 Лк
Увеличение	3х
Крепление	замок «клик»
Головка	пластиковая
Рукоятка	металлическая
Напряжение питания	2.5 В
Регулятор света (яркости)	Да
Фиксирующий переключатель	Да

Дополнительные характеристики

Перезаряжаемый в универсальном зарядном устройстве MedCharge 3000 (с KaWe-аккумуляторами).
Источники питания: 2 батарейки (тип С 1.5 Вольт) или аккумулятор с зарядным устройством.