

Отоскоп KaWe Piccolight F.O.

РЗН 2015/3215

тип освещения F.O., ксеноновая лампа, интенсивность
света до 13000 Лк, увеличение 3х, 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Тип освещения	F.O.
Источник света	ксеноновая лампа
Интенсивность света	до 13000 Лк
Увеличение	3х
Крепление	резьбовое соединение
Головка	пластиковая
Рукоятка	пластиковая
Напряжение питания	2.5 В
Фиксирующий переключатель	Да