

Отоскоп KaWe Piccolight C

РЗН 2015/3215

тип освещения С, вакуумная лампа, интенсивность
света до 3000 Лк, увеличение 3х, 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Тип освещения	С
Источник света	вакуумная лампа
Интенсивность света	до 3000 Лк
Увеличение	3х
Крепление	резьбовое соединение
Головка	пластиковая
Рукоятка	пластиковая
Напряжение питания	2.5 В
Фиксирующий переключатель	Да