

Отоскоп KaWe Eurolight C10

РЗН 2015/3215

тип освещения С, вакуумная лампа, интенсивность света до 13000 Лк, увеличение 3х, 2.5 В, инсуффляционный порт

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Тип освещения	С
Источник света	вакуумная лампа
Интенсивность света	до 13000 Лк
Увеличение	3х
Крепление	винтовое крепление
Головка	металлическая
Рукоятка	металлическая
Напряжение питания	2.5 В
Регулятор света (яркости)	Да
Инсуффляционный порт	Да

Дополнительные характеристики

Характеристика отоскопа лампочного EUROLIGHT C10 2.5В:

- хороший обзор барабанной перепонки и слухового прохода;
- яркий свет благодаря мощной вакуумной 2.5 В лампе;
- сфокусированный центрально световой луч;
- устройство регулировки уровня освещённости (реостат);
- лупа с поворотным механизмом;
- трёхкратное увеличение линзы;
- разъём для подключения инсуффлятора для проведения пневмотеста;
- металлический корпус головки отоскопа;
- головка отоскопа присоединяется к рукоятке при помощи винтового соединения;
- металлическая рукоятка (источник питания) на двух 1.5 В батарейках типа С (батарейки не входят в комплект поставки) или аккумуляторе (заряжается при помощи KaWe MedCharge® 4000) (аккумулятор и зарядное устройство заказываются дополнительно);

- поставляется с набором одноразовых ушных воронок в пластиковой тубе (10 штук диаметром 2,5 мм, 10 штук диаметром 4 мм);
- эргономичный дизайн;
- надёжная конструкция прибора;
- удобный чехол на молнии.