

Отоскоп KaWe Combilight F.O. 30 Xenon 3.5 В с подзарядкой от сети

РЗН 2015/3215

тип освещения F.O., ксеноновая лампа, интенсивность света более 15000 Лк, увеличение 3х, 3.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Тип освещения             | F.O.             |
| Источник света            | ксеноновая лампа |
| Интенсивность света       | более 15000 Лк   |
| Увеличение                | 3х               |
| Крепление                 | замок «клик»     |
| Головка                   | пластиковая      |
| Рукоятка                  | металлическая    |
| Напряжение питания        | 3.5 В            |
| Регулятор света (яркости) | Да               |
| Фиксирующий переключатель | Да               |

Дополнительные характеристики

Источники питания: заряжается от сети (ЕС 240 В).