

Отоскоп KaWe Combilight F.O. 30 Xenon 3.5 В с аккумулятором

РЗН 2015/3215

тип освещения F.O., ксеноновая лампа, интенсивность
света более 15000 Лк, увеличение 3х, 3.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Тип освещения	F.O.
Источник света	ксеноновая лампа
Интенсивность света	более 15000 Лк
Увеличение	3х
Крепление	замок «клик»
Головка	пластиковая
Рукоятка	металлическая
Напряжение питания	3.5 В
Регулятор света (яркости)	Да
Фиксирующий переключатель	Да

Дополнительные характеристики

Источник питания: аккумулятор с зарядным устройством MedCharge.