

Отоскоп Heine BETA 100

РЗН 2016/4414

тип освещения С, ксенон-галогеновая лампа,
увеличение 3х, рукоятка батарейечная /
перезаряжаемая, инсуффляционный порт

Heine Optotechnik GmbH & Co., Германия



Характеристики

Тип освещения	С
Источник света	ксенон-галогеновая лампа
Увеличение	3х
Вид рукоятки	батарейечная / перезаряжаемая
Крепление	замок «клик»
Материал корпуса	металл
Регулятор света (яркости)	Да
Инсуффляционный порт	Да

Дополнительные характеристики

Отоскопы HEINE BETA 100 - диагностические отоскопы с цельнометаллическим корпусом. Отоскоп с прямым ксенон-галогеновым освещением в изящной цельнометаллической инструментальной головке.

- используется с многоразовыми или одноразовыми воронками UniSpec, при помощи адаптера для воронок Tips (B-000.11.306) можно использовать одноразовые воронки AllSpec.
- цельнометаллическая конструкция, прочная и долговечная;
- матово-черная внутренняя поверхность инструментальной головки - устранение бликов.
- ксенон-галогеновая технология XHL, яркий белый свет, большое стеклянное обзорное окно с защитой от царапин и 3-кратным увеличением.
- открытый обзор, неискаженное изображение, встроенное в инструмент шарнирное соединение обзорного окна.

Встроенный инсуффляционный порт служит для проверки подвижности барабанной перепонки без утечки воздуха (коннектор - опция).

Полная функциональность модели BETA 100 обеспечивается применением: батарейечных рукояток / перезаряжаемых рукояток с USB-разъемом / перезаряжаемых рукояток с зарядным блоком EN 100/EN 200.

Варианты исполнения:

- отоскоп BETA 100 с прямым освещением XHL и перезаряжаемой рукояткой BETA 4 USB
- отоскоп BETA 100 с прямым освещением XHL и перезаряжаемой рукояткой BETA 4 NT
- отоскоп BETA 100 с прямым освещением XHL и батарейечной рукояткой BETA