

Отоскоп Heine mini 3000

РЗН 2016/4414

тип освещения F.O. / C, вакуумная лампа / ксенон-галогеновая лампа, увеличение 3х, рукоятка
батареечная, инсуффляционный порт

Heine Optotechnik GmbH & Co., Германия



Характеристики

Тип освещения	F.O. / C
Источник света	вакуумная лампа / ксенон-галогеновая лампа
Увеличение	3х
Вид рукоятки	батареечная
Крепление	замок «клик»
Материал корпуса	поликарбонат
Регулятор света (яркости)	Да
Инсуффляционный порт	Да

Дополнительные характеристики

Компактный карманный отоскоп HEINE mini 3000 с F.O. освещением. Может использоваться только с рукояткой mini 3000. По умолчанию поставляется в черном корпусе, однако имеется также в голубом корпусе.

- матово-черная внутренняя поверхность исключает блики;
- дает яркий свет без теней и рефлексов. F.O. освещение с улучшенной ксенон-галогеновой технологией XHL. Освещение увеличено на 100 %;
- шарнирное обзорное окно с трехкратным увеличением и оптимизированная поверхность корпуса для четкого изображения, без рефлексов;
- шарнирное соединение обзорного окна встроено в инструмент;
- клипса с включателем/выключателем (On/Off). Надежна, выключается автоматически при помещении инструмента в карман. 20 000 циклов вкл./выкл.;
- высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик - ударопрочная, нескользкая и крепкая;
- размер батареи - AA, или поставляется дополнительная перезаряжаемая батарея с зарядным блоком mini NT.

Встроенный инсуффляционный порт служит для проверки подвижности барабанной перепонки без утечки воздуха (коннектор - опция).

Полная функциональность модели mini 3000 обеспечивается применением: батарейной рукоятки mini 3000 2.5 В.

Варианты исполнения:

- отоскоп mini 3000 с F.O. освещением XHL и батарейной рукояткой mini 3000
- отоскоп mini 3000 с F.O. освещением LED и батарейной рукояткой mini 3000
- отоскоп mini 3000 с С освещением и батарейной рукояткой mini 3000