

Пленка рентгеновская Agfa Scopix RP2

ФСЗ 2008/03011

для флюорографии, размер 70 мм × 30.5 м / 110 мм ×
30.5 м / 100×100 мм

Agfa HealthCare N.V., Бельгия



Характеристики

Назначение	для флюорографии
Размер	70 мм × 30.5 м / 110 мм × 30.5 м / 100×100 мм
Основа	полиэстер

Дополнительные характеристики

Плёнка флюорографическая SCOPIX RP2 - флюорографическая пленка для массовых обследований грудной клетки.

Характеристики пленки:

- высокая чувствительность SCOPIX RP2 позволяет применять низкие дозы облучения и обеспечивает четкость изображения;
- оптимальная контрастность и большая фотографическая широта пленки SCOPIX RP2 гарантирует отличную передачу мелких деталей;
- ортохроматическая эмульсия пленки SCOPIX RP2 гарантирует отличные результаты при ее использовании в флюорографических камерах как с зеленым, так и с синим люминесцентным экраном.

Хранение неэкспонированной плёнки:

- хранить пленку Scopix RP 2 следует в сухом прохладном месте при температуре 18–23° С и относительной влажности менее 60%;
- не храните неэкспонированную пленку вблизи рентгеновской аппаратуры или в одном помещении с химическими реактивами.

Характеристическая кривая:

Обработка в проявочной машине CP1000 (при 34° С и скорости обработки пленки 3 м/мин).

Освещение темной комнаты:

В темной комнате можно использовать темно-красный фильтр на лампе мощностью не более 15 Вт.
Расстояние от пленки до лампы должно быть не менее 1 м.

Условия обработки:

Пленка SCOPIX RP2 обрабатывается при тех же режимах, что и пленка CP-BU.

Температура проявителя:

1. Ручная проявка:

Можно выбрать любое соотношение в заштрихованной области графика. Чем выше температура проявителя, тем короче время проявления.

2. Автоматическая проявка:

Проявочная машина Scirix: 34° C и скорость обработки пленки 3 м/мин.

При использовании проявочной машины Scirix 12 или GEVAMATIC R 10 время проявления и температуру проявителя можно комбинировать по своему усмотрению. Характеристики показывают динамику проявления с помощью Scirix 12 при проявлении со скоростью 2 м/мин.

Технические характеристики

Обработка : ручная обработка G 150 G 350 / автоматическая обработка G 138 (+25 мл стартера на литр) G 334.

Регенерация: не менее 400 мл/м² не менее 600 мл/м².

Размеры пленки: 70 мм × 30.5 м, 110 мм × 30.5 м, 10×10 см №250.