

Пленка рентгеновская Agfa DRYSTAR DT 10 MAMMO

РЗН 2017/5930

для маммографических исследований, сухая проявка,
размер 200×250 мм / 250×300 мм / 280×350 мм, листов
100 шт.

Agfa HealthCare N.V., Бельгия



Характеристики

Назначение	для маммографических исследований
Тип проявки	сухая
Размер	200×250 мм / 250×300 мм / 280×350 мм
Количество листов	100 шт.

Дополнительные характеристики

Маммографическая рентгеновская плёнка AGFA DRYSTAR DT 10 MAMMO

Основные особенности:

- оптимальное качество изображения;
- удобный рабочий процесс, улучшенная производительность;
- идеальный состав;
- удобная и экономически эффективная;
- экологичная.

AGFA DRYSTAR DT 10 MAMMO™ - плёнка высокой плотности и контрастности для сухой обработки, дающая оптимальное качество для цифровой маммографии. Специально разработана, чтобы соответствовать высоким требованиям оптической плотности, которые важны в цифровой маммографии. Благодаря высокой максимальной плотности ($D_{\max} > 3.7$), даже самые тонкие изменения в оттенках серого, необходимые для работы маммографических приложений, могут быть визуализированы.

Совместимость с устройствами: плёнка предназначена для работы с DRYSTAR 5500, она даёт самое высокое качество печати снимков, отображая больше деталей на снимках, по сравнению с другими плёнками..

Характеристики пленок DT 10 MAMMO

Идеальный состав

Плёнка DT10 MAMMO сделана на 168-микронном основании и покрыта солями серебра и покрыта защитным слоем. Закруглённые углы позволяют обрабатывать её как и обычную рентгеновскую плёнку.

Удобная и экономически эффективная

Технология прямой цифровой печати наделяет DT10 МАММО удобством в работе: загружать её в рентгенаппарат так же просто, как вставить компакт-диск в компьютер. Не нужна ни традиционная «мокрая» обработка, ни фотолаборатория, ни процедура очистки, ни утилизация. Поэтому она более эффективная, а ваш процесс проявки - сухой и бесперебойный.

Экологичность

Семейство плёнок Drystar получило премию Европы в области защиты окружающей среды. Упаковка DT 10 МАММО полностью перерабатываемая.

Спецификация:

- технология прямой цифровой печати;
- максимальная оптическая плотность > 3.7;
- можно загружать при дневном свете (пленка нечувствительна к свету).

Размеры для принтеров семейства AGFA DRYSTAR (модели 5302, AXYS, 5503):

- 20×25 см (8×10 дюймов);
- 25×30 см (10×12 дюймов);
- 28×35 см (11×14 дюймов).

Упаковка: 100 листов в коробке. Упаковка полностью перерабатываемая.

Срок годности: 18 месяцев с даты производства.

Хранение:

Температура хранения: от 4 до 25°C.

Относительная влажность: 30-60%.

Архивируемость соответствует ANSI IT 9.11 и IT 9.19.

Расширенный срок хранения: не менее 20 лет.