

Коагулятор ФОТЕК ЭХВЧ-80-03

ФСР 2010/07372

радиохирургический / электрохирургический, режимы
монополярное резание, коагуляция биполярная /
монополярная, выходное напряжение 90 В, частота
излучения 0.44 / 1.5 / 7.04 МГц

ФОТЕК ООО, Россия



Характеристики

Область применения	амбулаторная хирургия / гинекология / дерматология / ЛОР / офтальмология
Тип	радиохирургический / электрохирургический
Режим работы	монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	90 В
Частота излучения	0.44 / 1.5 / 7.04 МГц

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК»

Электропитание: 180-250 В, 50/60 Гц