

Тонометр автоматический AND UA-777 AC-L

ФСЗ 2011/09642

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 32 см, давление 20 мм рт. ст., пульс 40
уд./мин

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	32 см
Диапазон давления	20 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40 уд./мин
Комплектация	- адаптер - чехол для хранения

Описание

Тонометр AND UA-777 AC-L - комплектуется **увеличенной** манжетой размер 32-45 см.

Благодаря удобному управлению, эргономичному дизайну, большому дисплею, набору всех необходимых функции и приемлемой цене он подходит практически для всех и оптимален для измерения давления в домашних условиях. Индикатор аритмии предупреждает о нарушениях нормальной частоты или периодичности сердечных сокращений во время измерения, а измеритель пульса выводит на экран показания вместе с результатом измерения давления.

Благодаря цветной шкале давления ВОЗ Вы моментально сможете оценить уровень Вашего артериального давления по классификации Всемирной организации здравоохранения и, в случаях попадания в «красный» сектор, незамедлительно обратиться к врачу. Так же функция памяти на 90 измерений поможет Вам следить за динамикой изменения уровня давления. Безболезненная манжета SLIM FIT во время нагнетания воздуха принимает цилиндрическую форму, которая создает равномерное распределение по всей поверхности манжеты, не провоцируя болевых ощущений и дополнительного подъема верхнего (систолического) давления. Прибор оснащен импульсным сетевым адаптером, работающим от сетей переменного тока с разным напряжением и кейсом для хранения и переноски.

Преимущества: полностью автоматический тонометр на плечо / измеряет верхнее и нижнее давление, а также пульс / интеллектуальная технология измерения давления / современная технология скоростного измерения с

индивидуальной скоростью стравливания воздуха для каждого пользователя / тонометр оснащен индикатором аритмии / безболезненная манжета SLIM FIT на окружность плеча от 32 до 45 см / функция вычисления среднего давления по данным из памяти прибора / укомплектован практичным и удобным футляром для хранения и транспортировки / легкий импульсный адаптер в комплекте / может работать от батареек.