

## Тонометр автоматический AND UA-669

ФСЗ 2011/09642

автоматический, осциллометрический, на плечо,  
манжета 22-43 см, давление 20-280 мм рт. ст., пульс  
40-200 уд./мин

A&D Company Ltd., Япония



### Характеристики

---

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип               | автоматический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Метод измерения   | осциллометрический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Манжета           | на плечо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Размер манжеты    | 22-43 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Диапазон давления | 20-280 мм рт. ст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Диапазон пульса   | 40-200 уд./мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Размеры           | 150×115×80 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вес               | 320 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Комплектация      | <ul style="list-style-type: none"><li>- основной блок в корпусе – 1 шт.</li><li>- большая манжета – 1 шт.</li><li>- сетевой адаптер – 1 шт.</li><li>- соединительная трубка – 1 шт.</li><li>- элемент питания (AA) – 4 шт.</li><li>- коннектор – 1 шт.</li><li>- руководство по эксплуатации – 1 шт.</li><li>- гарантийная карта – 1 шт.</li></ul> |

### Описание

---

**UA-669** – это автоматический тонометр с оригинальным женским дизайном. Он обладает следующими функциональными особенностями:

#### Конструкция:

- Большая манжета с диапазоном размеров от 22 до 43 см.
- Питание от 4 AA батареек или от сетевого адаптера.

#### Индикация:

- Индикатор аритмии на экране предупреждает о нарушениях нормальной частоты или периодичности сердечных сокращений во время измерения давления.
- Специальный графический индикатор шкалы ВОЗ поможет моментально оценить Ваше артериальное давление в точном соответствии с классификацией ВОЗ.

**Компьютерные возможности:**

- Система интеллектуального управления Intellitronics, которая управляет процессом измерения давления более эффективно, чем традиционные тонометры, что позволяет измерять давление быстрее, точнее и с меньшим дискомфортом.
- Автоматический расчет среднеарифметического значения нескольких результатов измерения, что важно для оценки степени риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- 90 последних измерений хранятся в памяти.