

Принтер лазерный медицинский DryView, модель DryView 6950
Laser Imaging System

ФСР 2007/01230

20×25 см - 250 пленок/час, 35×43 см - 160 пленок/час,
пленка 35×43 см / 35×35 см / 28×35 см / 25×30 см /
20×25 см , лотки для пленки 5 шт.

Carestream Health Inc., США



Производительность

Пленка 20×25 см	250 пленок/час
Пленка 35×43 см	160 пленок/час

Характеристики

Технология печати	прямая термографическая печать
Разрешение при печати	650 пикселей на дюйм, размер пикселя 39 микрон, шкала серого 14-бит
Форматы пленок	35×43 см / 35×35 см / 28×35 см / 25×30 см / 20×25 см
Количество лотков для пленки	5 шт.
Подключение к сети	Да
Размеры	1150×626×686 мм
Масса	147 кг

Дополнительные характеристики

Лазерная камера DryView 6950 может использоваться в различных сферах: традиционной компьютерной томографии, магнитной и компьютерной рентгенографии, а также цифровой полноформатной маммографии и компьютерной маммографии. Максимальная оптическая плотность составляет 4,0, что замечательно подходит для маммографии. В комплект поставки входят основные тестовые шаблоны для контроля качества маммографии и соблюдения нормативных требований. Встроенный денситометр измеряет и отображает основные значения плотности пленки, поэтому вручную измерять плотность тестовых пленок нет необходимости. Усовершенствованный механизм определения стенки грудной клетки анализирует маммографические снимки, отправляемые в камеру, определяет край стенки грудной клетки на снимке и перемещает стенку грудной клетки к ближайшему краю пленки для печати. Эти функции можно использовать как сейчас, так и в будущем без необходимости покупать новое оборудование. Высокая скорость, отличное

качество снимков. Если вам приходится делать среднее или большое количество снимков, с высокоскоростной лазерной камерой DryView 6950 будет обеспечена эффективная работа даже в самые напряженные моменты. В час система выдает от 160 до 250 снимков чрезвычайно высокого разрешения 650 пикселей на дюйм на пленке любого размера.

Габариты

Без сортировщика:

- высота: 45.3 дюйма (115.0 см);
- ширина: 24.7 дюйма (62.6 см);
- глубина: 27.0 дюйма (68.6 см);
- вес: 325 фунтов (147 кг).

С сортировщиком:

- высота: 62.6 дюйма (159.0 см);
- ширина: 24.7 дюйма (62.6 см);
- глубина: 28.3 дюйма (71.8 см);
- вес: 390 фунтов (177 кг).