

Звуковой процессор Cochlear Nucleus CP802

ФСЗ 2010/06997

звуковой процессор, 100-8000 Гц, 2-4.5 В, клавиши
включение и выключение процессора / включение и
выключение катушки / блокировка / смена программ /
регулировка громкости / регулировка
чувствительности, размер 28.9×44.3×10 мм

Cochlear Limited, Австрия



Характеристики

Вид	звуковой процессор
-----	--------------------

Процессорный модуль

Диапазон частот входного звука	100-8000 Гц
Рабочее напряжение	2-4.5 В
Функциональные клавиши	включение и выключение процессора / включение и выключение катушки / блокировка / смена программ / регулировка громкости / регулировка чувствительности
Размер	28.9×44.3×10 мм
Вес	5.6 г

Катушка

Рабочая частота	5 мГц
Рабочее напряжение	2-2.6 В

Аккумуляторный блок

Батарея	две батарейки типа PR44 (Zinc Air), 1.45 В
Аккумулятор	стандартный аккумуляторный батарейный отсек, 205 мАч, 3.0-4.2 В / компактный аккумуляторный батарейный отсек: две батареи типа AAA (R03) или LR03 (alkaline)/FR03 (Li/FeS2)/HR03 (NiMH) / 1.25-1.5 В