

## Звуковой процессор Cochlear Nucleus CP810

ФСЗ 2010/06997

звуковой процессор, 100-8000 Гц, 2-4.5 В, клавиши  
включение и выключение процессора / включение и  
выключение катушки / блокировка / смена программ /  
регулировка громкости / регулировка  
чувствительности, размер 23×19×9 мм

Cochlear Limited, Австрия



### Характеристики

|     |                    |
|-----|--------------------|
| Вид | звуковой процессор |
|-----|--------------------|

### Процессорный модуль

|                                |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон частот входного звука | 100-8000 Гц                                                                                                                                                   |
| Рабочее напряжение             | 2-4.5 В                                                                                                                                                       |
| Функциональные клавиши         | включение и выключение процессора / включение и<br>выключение катушки / блокировка / смена программ /<br>регулировка громкости / регулировка чувствительности |
| Размер                         | 23×19×9 мм                                                                                                                                                    |
| Вес                            | 5.5 г                                                                                                                                                         |

### Катушка

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Рабочая частота    | 5 мГц   |
| Рабочее напряжение | 2-2.6 В |

### Аккумуляторный блок

|             |                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Батарея     | p675, 570 мА/ч, 1.4 В                                                                                                                              |
| Аккумулятор | компактный аккумуляторный батарейный отсек (A26)<br>120 мА/ч, 3.0-4.2 В / стандартный аккумуляторный<br>батарейный отсек (A27) 205 мА/ч, 3.0-4.2 В |