

## Звуковой процессор Cochlear Nucleus CP920

РЗН 2017/5881

звуковой процессор, 100-8000 Гц, 2-4.25 В, клавиши  
включение и выключение процессора / включение и  
выключение катушки / блокировка / смена программ /  
регулировка громкости / регулировка  
чувствительности, размер 39.1×47.7×9 мм

Cochlear Limited, Австрия



### Характеристики

|                                |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид                            | звуковой процессор                                                                                                                                            |
| <b>Процессорный модуль</b>     |                                                                                                                                                               |
| Диапазон частот входного звука | 100-8000 Гц                                                                                                                                                   |
| Рабочее напряжение             | 2-4.25 В                                                                                                                                                      |
| Функциональные клавиши         | включение и выключение процессора / включение и<br>выключение катушки / блокировка / смена программ /<br>регулировка громкости / регулировка чувствительности |
| Размер                         | 39.1×47.7×9 мм                                                                                                                                                |
| Вес                            | 5 г                                                                                                                                                           |
| <b>Катушка</b>                 |                                                                                                                                                               |
| Рабочая частота                | 5 мГц                                                                                                                                                         |
| Рабочее напряжение             | 2-2.6 В                                                                                                                                                       |
| <b>Аккумуляторный блок</b>     |                                                                                                                                                               |
| Батарея                        | две PR44 (воздушно-цинковых) батарейки<br>таблеточного типа, 1.45 В                                                                                           |
| Аккумулятор                    | компактный аккумуляторный батарейный отсек (A26)<br>120 мА/ч, 3.0-4.2 В / стандартный аккумуляторный<br>батарейный отсек (A27) 205 мА/ч, 3.0-4.2 В            |