

## Пульсоксиметр переносной TuffSat

ФСЗ 2011/10551

переносной, диапазон измерений пульса 30-250  
уд/мин, диапазон измерений SpO2 70-100 %, память,  
сигнал тревоги

GE Healthcare, Финляндия



### Характеристики

---

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Тип                       | переносной       |
| Диапазон измерений пульса | 30-250 уд/мин    |
| Диапазон измерений SpO2   | 70-100 %         |
| Память                    | Да               |
| Сигнал тревоги            | Да               |
| Рабочая температура       | от +10 до +40 °C |
| Размеры                   | 150×30×70 мм     |
| Масса                     | 257 гр           |

### Дополнительные характеристики

---

**Пульсоксиметр переносной TuffSat** предназначен для непрерывного неинвазивного измерения насыщения (сатурации) кислородом крови, измерений и непрерывного отображения частоты пульса.

TuffSat - для быстрых оксиметрических измерений в условиях стационара, лечения на дому, транспортировки пациентов и оказания неотложной помощи. Легко помещается в кармане, его можно носить в чехле, который крепится на ремне.

Показания на экране легко читаются даже при слабом освещении, на ЖК-экран с подсветкой выводятся крупные цифры.

Автоматическое выключение продлевает срок службы аккумулятора и сокращает затраты на эксплуатацию.

Универсальность характеризуется возможностью применения кабелей и датчиков OxyTip.

Сигналы тревоги подаются звуком, миганием числовых показаний и отображением сообщений. Присутствует функция самодиагностики: цепь измерения, включая качество датчика, могут быть автоматически проверены.

#### Особенности модели:

- отображение на экране дисплея кривой пульса;
- установка пределов тревожной сигнализации и подача сигналов тревоги по всем измеряемым параметрам;
- обнаружение неисправности датчика;
- малый вес и эргономичная конструкция, рассчитанная на управление одной рукой;

- интуитивно понятное управление;
- инфракрасный канал связи с отдельно приобретаемым внешним принтером Hewlett-Packard позволяет выводить данные на печать в реальном времени;
- прибор устойчив к повреждениям;
- водонепроницаемый корпус обеспечивает полную защиту при работе в сложных условиях.